

## 펀치용 인써트

3508.015



## 제품 설명

약 쇼어 73경도인 치의 나일론 인써트(3508시리즈)은 매우 경질의 인써트입니다. 이 흰색 폴리아미드 인써트는 뛰어난 충격 윌리티를 제공하며, 최대 강도에 특유의 내구성이 결합되었음을 보장합니다. 나일론은 압출 성형된 극히 단일 재료로 이루어져 있습니다. 사출 성형된 플라스틱 인써트와 비교해서, 나일론은 내마모성과 내구성이 훨씬 뛰어나고 영하의 온도에서도 절대 조각나지 않습니다. 무반동 소프트-페이스 망치에 의해 발생하는 높은 충격력에 맞설니다. 게다가, 오일 및 운활유에 대한 내성을 가지고 있으며 SUPERCRAFT 대형 해머, SUPERCRAFT 소프트-페이스 망 펀치 및 무반동 펀치에 사용됩니다.

이 인써트는 D10mm부터 D100mm까지 다양한 사이즈로 제공됩니다.

## 제품 특징:

- SUPERCRAFT 나일론 인써트 (폴리아미드).
- 흰색.
- 경질.
- 뛰어난 내마모성.
- 영하의 온도에서도 조각나지 않음.
- 운활유 및 오일에 내성.
- D10mm부터 D100mm까지 다양한 사이즈로 제공됨.

## 재질

## 인써트

- 나일론, 흰색
- 경질
- 내마모성
- 조각나지 않음
- 운활유 및 오일에 내성

## 주문 정보

Ø	치수 길이 x 넓이 x 높이 [mm]	■ [g]	GTIN	profic@ss 5.0	ecl@ss 10.1	제품 번호.
15	22 x 15,5 x 15,5	4	4030618302179	AAA905c002	21-04-91-06	3508.015

## 규정 준수

## RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

## SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

## 식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## 분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈룸, 주석, 금 또는 텉스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.