

SIMPELX 도끼용 하우징

3011.750



제품 설명

이 주철 하우징은 SIMPELX 도끼 용도로 특별히 개발되었습니다. 주철 하우징은 일체형 핸들 보호 슬리브가 있어서 잘못 타격했을 경우 손잡이를 보호합니다. 견고하고 진동이 감소된 하우징은 내구성이 뛰어나며, 내마모성 분말 코팅 처리로 인해 파손에 대한 높은 내성을 제공합니다. 990g의 무게는 도끼가 더 훨씬 더 무겁게 만들어졌으므로 쪼개기 작업에 크게 기여합니다. SIMPELX 도끼의 추가 부품들은 이 하우징에만 장착 가능합니다!

이 버전으로 업그레이드하는 것은 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다.

제품 특징:

- SIMPELX 도끼에 장착되는 주철 하우징.
- 일체형 핸들 보호 슬리브 내장되어 있음.
- 파손에 대한 높은 내성.
- 조각나지 않음.
- 진동 감소.
- 내마모성 분말 코팅 처리.
- 뛰어난 내구성.
- 990의 무게는 큰 무거움과 뛰어난 쪼개기 작업을 제공함.
- 새로 장착할 수 있으므로, 비용과 자원을 아낄 수 있음.
- SIMPELX 도끼의 추가 부품들은 이 하우징에만 장착 가능!

소음 감소, 파손 및 진동 감소, 높은 내구성, 핸들 보호, 조각 및 깨짐 방지, 강력 분말 코팅

재질

케이스

- 주철

조립

SIMPELX 도끼 부품은 주철 하우징 3011.750에 장착해야 합니다.

더 많은 정보

참조

스크류, 너트, 스프링 와셔 포함

주문 정보

Ø	치수 길이 x 넓이 x 높이 [mm]	📦 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	제품 번호.
50	81 x 54 x 122	990	4030618300816	EAB052c002	21-04-92-30	3011.750

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.