


망치 블록
3688.001



제품 설명

L200mm(가로), W140mm(세로), H40mm(높이) 및 무게 1,065g의 망치 블록은 내마모성과 내구성이 뛰어난 중질 특수 플라스틱으로 제작되었습니다. 망치 블록은 해머 또는 쇠지렛대의 헤드 부분에서 받는 일정한 힘을 표면에 분산시키고 높낮이를 상쇄하기 위해 사용됩니다. 또한, 이 블록은 노면 슬래브 또는 잔디 및 연석 가장자리 사이의 경계를 부드럽게 이어줄 수 있습니다 (낙상 방지). 또 다른 장점은 블록의 기질이 높은 압축으로 인해 시간이 지남에 따라 발생하는 처짐을 방지할 수 있습니다. 마지막으로, 연석 및 슬래브의 손상을 완벽히 방지해 줍니다. 망치 블록은 또한 가구 작업과 같은 기타 작업을 위한 견고한 지지대 역할을 합니다.

제품 특징:

- 내마모성, 내구성 및 중질 특수 플라스틱으로 제작되었음.
- 일정한 힘을 표면에 분산시키고 높낮이 차이를 보상하여 부드럽게 이어줄 수 있음.
- 견고하고 편리한 지지대.
- 치수: L200mm(가로), W140mm(세로), H40mm(높이).
- 무게: 1,065g.

적용 범위

도로/인도/녹지 시설 건설

재질


- 스페셜 플라스틱
- 내마모성
- 내구성이 높음

더 많은 정보

참조

포장 단위 10개 (주문 수량)

주문 정보

치수 길이 x 넓이 x 높이			GTIN	profc1@ss 5.0	ecl@ss 10.1	제품 번호.
[mm]		[g]				
200 x 140 x 40	200 x 140 x 40	1065	4030618308010	EAC607c020	21-04-45-90	3688.001

적용 예



규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.