

자석 홀더
3688.002



제품 설명

Halder 마그네틱 홀더는 에어 건, 케이블, 튜브, 의류, 배리어 테이프 등을 위한 다기능 마운트로 사용됩니다. 이 홀더는 나사로 고정시키지 않고도 물건을 쉽게 부착하고 걸 수 있습니다.

플라스틱으로 만들어진 견고한 이 홀더는 쫓 자석(D65mm)에 들어 있는 6개의 네오디뮴 자석에 의해 높은 지지력을 자랑합니다. 고무로 둘러싸인 접촉면은 기름에 내성이 있으며 표면에 긁히는 것을 방지합니다.

특수한 형태는 분리된 2개 영역(예: 콤프레스 에어 건과 호스)을 제공하며, 부착된 제품의 우발적인 미끄러짐이나 떨어트림을 방지합니다. 이러한 점은 작업장이 안전하게 보호되고 걸려 넘어지는 위험이 없습니다.

마그네틱 홀더는 안전 정보와 사용 설명서 제공하고 제품 보호 패키징 역할을 하는 판지 상자에 개별적으로 포장 되어있습니다.

이 제품은 파란색과 검은색으로 구매 가능합니다.

제품 특징:

- 홀더를 나사로 고정할 필요 없는 다기능 마운트
- 견고한 플라스틱 디자인.
- 6개의 네오디뮴 자석(D65mm)에 의한 높은 지지력.
- 고무로 둘러싸인 접촉면은 기름에 내성이 있으며 표면에 긁힘 방지.
- 특수한 형태는 분리된 2개 영역으로 사용 가능.
- 안전 정보 및 사용 설명서가 포함된 멋진 세일즈 포장.
- 파란색과 검은색으로 구매 가능.

적용 범위

블라스피스톨렌, 케이블, 옷, 방벽 테이프, 기타 도구를 쉽게 고정하거나 매달 수 있습니다!

재질

자석

- 영구 자석

몸체


- 플라스틱

더 많은 정보

참조

전면에 개별 스티커가 붙어있는 개별 라벨 버전은 요청시 제공
포장 단위 10개 (주문 수량)

주문 정보

d	치수 l [mm]	색상	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	제품 번호.
75	100	파란색	250	4030618309895	EAB489h002	21-02-08-13	3688.002

적용 예











규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.