

SIMPLEX 소프트 페이스 망치 · TPE-연질 / 슈퍼 플라스틱; 주철 하우징과 고품질 나무 손잡이 포함
3017.040



제품 설명

SIMPLEX 3017시리즈는 TPE-연질과 슈퍼 플라스틱 인서트 조합으로 제공됩니다. 파란색 TPE-연질 인서트(3201시리즈)는 SIMPLEX라인 중 가장 연질 인서트로, 가벼운 터치를 요구하는 작업 시 강한 충격 완화를 제공합니다. 기존의 고무 망치와 달리, TPE-연질은 원치 않는 깊은 자국을 남기지 않습니다. 슈퍼 플라스틱 인서트(3207시리즈)는 고무 인서트보다 강한 충격력을 제공합니다. 슈퍼 플라스틱은 압출 성형된 극히 단일 재료로 만들어진 중질 플라스틱입니다. 사출 성형된 플라스틱 인서트와 비교해서, 슈퍼 플라스틱은 내마모성과 내구성이 훨씬 뛰어납니다. 주철로 만들어진 이 하우징은 파손에 대한 높은 내구성을 제공하는 일체형 핸들 보호 슬리브가 있습니다. 진동 감소 및 인체공학적 형태의 고품질 나무 손잡이는 그립 부분에 이중 코팅처리가 되어있어 오염에 대한 내성을 가지고 있습니다. 스마트한 SIMPLEX원리에 따라, 모든 구성품들을 교체할 수 있으며 새롭게 장착할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다. 이 버전은 D30mm부터 D80mm까지 다양한 사이즈로 제공됩니다. D80mm 버전은 초단형 핸들과 함께도 구할 수 있습니다 (3017.082).

제품 특징:

- TPE-연질 (파란색, 연질, 자국 방지)과 슈퍼 플라스틱 (흰색, 중질, 뛰어난 내구성) 인서트 조합의 SIMPLEX 소프트-페이스 망치
- 일체형 핸들 보호 슬리브와 파손에 대한 뛰어난 내구성이 있는 주철 하우징.
- 고품질, 진동 감소 및 인체공학적 형태의 나무 손잡이; 그립 부분 이중 코팅처리 (오염에 대한 내성).
- 모든 부품들을 교체 및 새로 장착할 수 있으므로, 비용과 자원을 아낄 수 있음.
- D30mm부터 D80mm까지 다양한 사이즈로 제공됨.
- D80mm 버전은 초단형 핸들과 함께도 구할 수 있습니다 (3017.082).

적용 범위

타일 작업 / 도로 포장 작업, 자연석 설치 작업, 끼워맞춤 작업, 창문/도어 공사, 가구 조립, 민감한 환경에서의 작업

재질

손잡이

- 목재

인서트 1

- TPE-연질, 파란색
- 자국 방지
- 민자형

인서트 2

- 슈퍼 플라스틱, 흰색
- 중질
- 뛰어난 내구성
- 내마모성

케이스

- 주철

주문 정보

Ø			치수	길이 x 넓이 x 높이		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	제품 번호.
			[mm]						
40	115	325		325 x 115 x 40	615	4030618302261	AAA905c002	21-04-09-16	3017.040

적용 예



규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC 재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.