

SIMPLEX 소프트 페이스 망치 · 경금속; 주철 하우징과 유리섬유 손잡이 포함

3709.050



제품 설명

SIMPLEX 3709시리즈는 경금속 인서트 양쪽에 장착되어 있습니다. 알루미늄으로 만들어진 은색 인서트(3209시리즈)는 경질이고, 내열성을 가지고 있고 전형적인 납 망치를 대체할 수 있습니다. 검은색, 강화 주철 하우징은 확대된 벽 두께와 버팀대 덕분에 뛰어난 안전성을 제공합니다. 무게의 증가는 더 큰 충격력을 보장합니다. 매우 견고하고 내구성이 좋은 유리섬유 손잡이는 파손에 대한 뛰어난 내성을 제공합니다. 인체공학 적 형태이며 미끄럼 방지 손잡이가 포함되어 있습니다. 유리섬유 손잡이는 표면이 매끄럽고 무기성(습기에 민감하지 않음) 성질을 가지고 있습니다. 스마트한 SIMPLEX원리에 따라, 모든 구성품들을 교체할 수 있으며 새롭게 장착할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다. 이 버전은 대형 해머(3709.081)가 있는 타입으로써, D30mm부터 D80mm까지 다양한 사이즈로 제공됩니다.

제품 특징:

- 양쪽에 경금속 (은색, 경질, 내열성) 인서트가 장착되어 있는 SIMPLEX 소프트-페이스 망치.
- 뛰어난 안전성을 제공하는 강화 주철 하우징은 무게를 증가하여 충격력을 높임.
- 미끄럼 방지 그림 및 무기성(습기에 민감하지 않음) 성질을 가진 매우 견고하고 내구성이 좋은 유리섬유 손잡이.
- 모든 부품들을 교체 및 새로 장착할 수 있으므로, 비용과 자원을 아낄 수 있음.
- 대형 해머가 있는 타입으로써, D30mm부터 D80mm까지 다양한 사이즈로 제공됨.
- 경금속 인서트는 알루미늄으로 제작되었으며, 표준 납망치 대체 가능.

적용 범위

매우 높은 타격 효과, 곧게 펴는 작업, 몰드 공사, 플랜트 건설, 조립, 수리 및 유지 보수 작업

재질

손잡이

- 고무 손잡이가 달린 하이버 글라스 자루

인서트

- 경금속, 은색
- 경질
- 내열성

케이스

- 가단 주철 하우징, 흑색

주문 정보

Ø			치수 길이 x 넓이 x 높이 [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	제품 번호.
50	135	335	335 x 135 x 50	1490	4030618303619	AAA905c002	21-04-09-16	3709.050

적용 예





규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.