

## SIMPLEX 소프트 페이스 망치 · "스탠드-업" 합성 고무 / TPE-중질 ; 주철 하우징과 고품질 나무 손잡이 포함

3023.260



### 제품 설명

SIMPLEX 3023시리즈는 인기 많은 TPE-중질과 합성 고무 인써트 조합으로 제공됩니다. "스탠드-업" 중질 고무 인써트(3202.2)는 Halder 베스트셀러를 더욱 발전시켰습니다. 내마모성, 충격완화 및 무취성인 합성 고무는 기존 고무 망치보다 훨씬 긴 사용 수명을 제공합니다. "스탠드-업" 합성 고무의 독창적인 형상 특성은 망치 헤드 위로 단단히 서있을 수 있도록 하여 허리를 구부릴 필요성을 줄여줍니다. 이는 훨씬 더 인체 공학적이고 등이 편안한 자세가 가능합니다.

회색 TPE-중질 인써트(3203시리즈)는 검은색 고무 인써트와 필적하는 충격력을 제공합니다. 차이점은 어떠한 원치 않는 검은 자국을 남기지 않습니다.

주철로 만들어진 이 하우징은 파손에 대한 높은 내구성을 제공하는 일체형 핸들 보호 슬리브가 있습니다.

진동 감소 및 인체공학적 형태의 고품질 나무 손잡이는 그립 부분에 이 종 코팅처리가 되어있어 오염에 대한 내성을 가지고 있습니다.

스마트한 SIMPLEX원리에 따라, 모든 구성품들을 교체할 수 있으며 새롭게 장착할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다.

이 버전은 D60mm와 D80mm 크기로 제공됩니다. D80mm 버전은 초단형 핸들과 함께 구할 수 있습니다 (3023.282).

#### 제품 특징:

- Halder 베스트셀러의 추가 발전: "스탠드 업" 고무 인써트(3202.2)는 등이 편안한 작업을 보장하고 허리를 구부릴 필요성을 줄여줍니다.
- TPE-중질 (회색, 중질, 자국 방지)과 "스탠드-업" 합성 고무 (검은색, 중질, 충격 완화, 무취, 내마모성) 인써트 조합의 SIMPLEX 소프트-페이스 망치
- 일체형 핸들 보호 슬리브와 파손에 대한 뛰어난 내구성이 있는 주철 하우징.
- 고품질, 진동 감소 및 인체공학적 형태의 나무 손잡이; 그립 부분 이종 코팅처리 (오염에 대한 내성).
- 모든 부품들을 교체 및 새로 장착할 수 있으므로, 비용과 자원을 아낄 수 있음.
- 이 버전은 D60mm와 D80mm 크기로 제공됩니다.
- D80mm 버전은 초단형 핸들과 함께 구할 수 있습니다 (3023.282).

#### 적용 범위

정원 조경 작업, 도로 포장 작업, 조적 작업과 계단 시공, 자연석 설치

이 망치는 "스탠드-업"의 특수한 인서트를 삽입할 수 있는 통합된 하우징을 가지고 있습니다.

#### 재질

##### 손잡이

- 목재

##### 인써트 1

- TPE-중질, 회색
- 자국 방지
- 중질

##### 인써트 2

- 합성 고무, 검정색, "스탠드-업"
- 중질
- 충격 완화
- 무취
- 내마모성

##### 케이스

- 주철

#### 주문 정보

Ø	치수 [mm]	길이 x 너비 x 높이	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	제품 번호.	
60	150	405	405 x 150 x 60	1570	4030618311096	AAA905c002	21-04-09-16	3023.260

## 규정 준수

### RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

### SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

### 식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈룸, 주석, 금 또는 텉스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.