

SIMPLEX 소프트 페이스 망치 · 합성 고무 / 동; 주철 하우스징과 유리섬유 손잡이 포함

3724.040



제품 설명

SIMPLEX 3724시리즈는 합성 고무와 동 인서트 조합으로 제공됩니다. 내마모성, 충격완화 및 무취성인 중질 고무 인서트(3202시리즈)는 기존 고무망치보다 훨씬 긴 사용 수명을 제공합니다. SIMPLEX셀렉션에서 가장 경도가 높은 인서트를 대표하는 동 인서트(3804시리즈)는 매우 큰 충격력을 발생시키지만, 어떤 면에서는 최망치와 비교해서 연질입니다. 동 인서트는 기존의 동망치를 대체한 제품입니다. 검은색, 강화 주철 하우스징은 확대된 벽 두께와 버팀대 덕분에 뛰어난 안전성을 제공합니다. 무게의 증가는 더 큰 충격력을 보장합니다. 매우 견고하고 내구성이 좋은 유리섬유 손잡이는 파손에 대한 뛰어난 내성을 제공합니다. 인체공학 적 형태이며 미끄럼 방지 손잡이가 포함되어 있습니다. 유리섬유 손잡이는 표면이 매끄럽고 무기성(습기에 민감하지 않음) 성질을 가지고 있습니다. 스마트한 SIMPLEX원리에 따라, 모든 구성품들을 교체할 수 있으며 새롭게 장착할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다. 이 버전은 D30mm와 D40mm 사이즈로 제공됩니다.

제품 특징:

- 합성 고무 (검은색, 중질, 충격 완화, 무취, 내마모성)와 동 (경질) 인서트 조합의 SIMPLEX 소프트-페이스 망치
- 뛰어난 안전성을 제공하는 강화 주철 하우스징은 무게를 증가하여 충격력을 높임.
- 미끄럼 방지 그립 및 무기성(습기에 민감하지 않음) 성질을 가진 매우 견고하고 내구성이 좋은 유리섬유 손잡이.
- 모든 부품들을 교체 및 새로 장착할 수 있으므로, 비용과 자원을 아낄 수 있음.
- D30mm와 D40mm 사이즈로 제공됨.

적용 범위

곧게 펴는 작업, 플랜트 건설, 금속 판재 성형, 조립, 수리 및 유지 보수 작업

재질

손잡이

- 고무 손잡이가 달린 하이버 글라스 자루

인서트 1

- 합성 고무, 검은색
- 중질
- 충격 완화
- 무취
- 내마모성

인서트 2

- 플라스틱 소켓이 있는 동
- 경질

케이스

- 가단 주철 하우스징, 흑색

주문 정보

Ø	—	—	치수 길이 x 넓이 x 높이 [mm]	— [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	제품 번호.
40	115	325	325 x 115 x 40	1150	4030618304890	AAA905c002	21-04-09-16	3724.040

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

식수안전 및 특성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 특성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.