

SIMPLEX 대형 해머들 · 합성 고무 / 경금속; 주철 하우징과 히코리 나무 손잡이 포함

3029.081



제품 설명

3029시리즈 SIMPLEX 대형 해머는 합성 고무와 경금속 인서트 조합으로 제공됩니다. 내마모성, 충격완화 및 무취성인 중질 고무 인서트(3202시리즈)는 기존 고무 망치보다 훨씬 긴 사용 수명을 제공합니다. 알루미늄으로 만들어진 은색 경금속 인서트(3209시리즈)는 경질이고, 내열성을 가지고 있고 전형적인 납 망치를 대체할 수 있습니다. 주철로 만들어진 이 하우징은 파손에 대한 높은 내구성을 제공하는 일체형 핸들 보호 슬리브가 있습니다. 장섬유와 뛰어난 내구성의 히코리 나무 손잡이는 코팅 처리 및 인체공학적 형태로 이루어져 있습니다. 스마트한 SIMPLEX원리에 따라, 모든 구성품들을 교체할 수 있으며 새롭게 장착할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다. 총 무게와 총 길이는 각각 3,700g과 80cm의 이 대형 해머는 D80mm로 제공됩니다.

제품 특징:

- 합성 고무 (검은색, 중질, 충격 완화, 무취, 내마모성)와 경금속 (은색, 경질, 내열성) 인서트 조합의 SIMPLEX 대형 해머.
- 일체형 핸들 보호 슬리브와 파손에 대한 뛰어난 내구성이 있는 주철 하우징.
- 장섬유와 뛰어난 내구성의 히코리 나무 손잡이, 코팅 처리 및 인체공학적 형태.
- 모든 부품들을 교체 및 새로 장착할 수 있으므로, 비용과 자원을 아낄 수 있음.
- D80mm (총 무게 3,700g)로 제공됨.

적용 범위

매우 높은 타격 효과, 끈게 펴는 작업, 몰드 공사, 플랜트 건설, 조립, 수리 및 유지 보수 작업

재질

손잡이

- 히코리 나무 자루

인서트 1

- 합성 고무, 검은색
- 중질
- 충격 완화
- 무취
- 내마모성

인서트 2

- 경금속, 은색
- 경질
- 내열성
- 높은 타격 효과

케이스

- 주철

주문 정보

Ø			치수 길이 x 넓이 x 높이 [mm]		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	제품 번호.
80	175	800	800 x 175 x 80	[g] 3710	4030618306429	AAA938c002	21-04-09-20	3029.081

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.