

## SUPERCRAFT 인서트, SUPERCRAFT 소프트 페이스 망치용 원형

3508.225



## 제품 설명

이 SUPERCRAFT 망치용 나일론 인서트(3508.2 시리즈)는 등근 타격면으로 인해 표준 제품군과 구별됩니다. 모서리가 없어 재료에 자국이나 손상을 남기지 않습니다. 이 흰색 폴리아미드 인서는 뛰어난 충격 품질을 제공하며 최대 강도와 고유한 내구성이 결합되어 있습니다. 압출 성형된 매우 균일한 소재로 제작되었으며 경도가 약 73 Shore D로 매우 단단합니다. 사출 성형 플라스틱 인서트와 비교하여 내마모성과 내구성이 훨씬 뛰어나며 영하의 온도에서도 조각나거나 깨지지 않습니다. 무반동 소프트-페이스 망치에 의해 생성된 높은 타격력을 견딥니다. 오일 및 그리스에 강하며 할더의 펀치 및 낙하 망치에도 사용됩니다.

이 특수한 모양은 Ø 25mm, Ø 30mm, Ø 40mm의 크기로 제공됩니다.

중요 항목:

SUPERCRAFT – 인서트 나일론(폴리아미드).

특수한 형태, 등근 타격면.

손상 및 자국 방지.

흰색, 경질.

높은 내마모성.

영하의 온도에서도 조각나거나 깨지지 않음.

오일 및 그리스 저항성.

Ø 25mm, Ø 30mm, Ø 40mm로 제공.

## 재질

인서트

- 나일론, 흰색
- 경질
- 내마모성
- 조각나지 않음
- 소음 감소
- 매우 높은 타격 효과

## 주문 정보

Ø	치수 길이 x 넓이 x 높이 [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	제품 번호.
25	26,5 x 26,5 x 25	10	4030618312499	AAA905c002	21-04-91-06	3508.225

## 규정 준수

## RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

## SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

## 식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## 분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.