

써포트 다리 · 충격 완화

EH 22594.



제품 설명

써포트 다리는 일반적으로 조절 다리로도 사용 가능하다.  
써포트 다리와 고무 발은 댐핑, 소음 감소, 민감한 지지 표면의 손상을 보호한다.

재질


- 몸체
- NBR
- 나사
- 스틸, 아연 도금처리
- 원판 (디스크-disc)
- 스틸, 아연 도금처리

더 많은 정보

추가 제품

- 고무 엔드-스톱 버퍼, 원통형
- 고무 엔드-스톱 버퍼, 포물선형
- 고무 엔드-스톱 버퍼, 원뿔형

그림



주문 정보

d <sub>1</sub>	l	치수				WS	정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [N]	온도		중량 [g]	제품 번호
		d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	최소			최대			
[mm]						[°C]					
19	30	M 6	14	1,5	3	240	-30	120	12	22594.0005	
19	45	M 6	14	1,5	3	240	-30	120	14	22594.0010	
25	30	M 6	16	1,5	3	540	-30	120	18	22594.0015	
25	45	M 6	16	1,5	3	540	-30	120	21	22594.0020	
32	40	M 8	18	2,0	4	840	-30	120	37	22594.0025	
32	65	M 8	18	2,0	4	840	-30	120	44	22594.0030	
38	40	M 8	20	2,0	4	920	-30	120	50	22594.0035	
38	65	M 8	20	2,0	4	920	-30	120	58	22594.0040	
50	45	M10	22	2,5	5	2500	-30	120	98	22594.0045	
50	70	M10	22	2,5	5	2500	-30	120	111	22594.0050	
64	45	M10	26	2,5	5	3700	-30	120	165	22594.0055	
64	70	M10	26	2,5	5	3700	-30	120	177	22594.0060	

## 규정 준수

### RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

### 0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

### 식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함



납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.