

## SIMPLEX 대형 해머들 · 합성 고무 / 경금속; 주철 하우징과 유리섬유 손잡이 포함

3729.081



### 제품 설명

3729시리즈 SIMPLEX 대형 해머는 합성 고무와 경금속 인서트 조합으로 구성되어 있습니다. 내마모성, 충격완화 및 무취성인 중질 고무 인서트(3202시리즈)는 기존 고무망치보다 훨씬 긴 사용 수명을 제공합니다.

알루미늄으로 만들어진 은색 경금속 인서트(3209시리즈)는 경질이고, 내열성을 가지고 있고 전형적인 납망치를 대체할 수 있습니다.

검은색, 강화 주철 하우징은 확대된 벽 두께와 버팀대 덕분에 뛰어난 안전성을 제공합니다. 무게의 증가는 더 큰 충격력을 보장합니다.

매우 견고하고 내구성이 좋은 유리섬유 손잡이는 파손에 대한 뛰어난 내성을 제공합니다. 인체공학적인 형태이며 미끄럼 방지 손잡이가 포함되어 있습니다. 유리섬유 손잡이는 표면이 매끄럽고 무기성(습기에 민감하지 않음) 성질을 가지고 있습니다.

스마트한 SIMPLEX원리에 따라, 모든 구성품들을 교체할 수 있으며 새롭게 장착할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다.

총 무게와 총 길이는 각각 4,220g과 800mm의 이 대형 해머는 D80mm로 제공됩니다.

제품 특징:

- 합성 고무 (검은색, 중질, 충격 완화, 무취, 내마모성)와 경금속 (은색, 경질, 내열성) 인서트 조합의 SIMPLEX 대형 해머.
- 뛰어난 안전성을 제공하는 강화 주철 하우징은 무게를 증가하여 충격력을 높임.
- 미끄럼 방지 그립 및 무기성(습기에 민감하지 않음) 성질을 가진 매우 견고하고 내구성이 좋은 유리섬유 손잡이.
- 모든 부품들을 교체 및 새로 장착할 수 있으므로, 비용과 자원을 아낄 수 있음.
- D80mm (총 무게 4,220g)로 제공됨.

### 적용 범위

매우 높은 타격 효과, 골게 퍼는 작업, 몰드 공사, 플랜트 건설, 조립, 수리 및 유지 보수 작업

### 재질

#### 손잡이

- 고무 손잡이가 달린 하이버 글라스 자루

#### 인서트 1

- 합성 고무, 검은색
- 중질
- 충격 완화
- 무취
- 내마모성

#### 인서트 2

- 경금속, 은색
- 경질
- 내열성
- 높은 타격 효과

#### 케이스

- 가단 주철 하우징, 흑색

### 주문 정보

Ø			치수 [mm]	길이 x 넓이 x 높이	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	제품 번호.
80	175	800		800 x 175 x 80	4225	4030618306450	AAA938c002	21-04-09-20	3729.081

## 규정 준수

### RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

### SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

### 식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.