

SIMPLEX 소프트 페이스 망치 · TPE-연질; 주철 하우징과 고품질 나무 손잡이 포함

EH 3001.



제품 설명

SIMPLEX 3001시리즈는 파란색 TPE-연질 인서트(3201시리즈)가 양쪽에 장착되어 있습니다. 이 인서트는 SIMPLEX라인에서 가장 연질 인서트로, 가벼운 터치를 요구하는 작업 시 강한 충격 완화를 제공합니다. 기존의 고무 망치와 달리, TPE-연질은 원치 않는 어떠한 자국도 남기지 않습니다.

주철로 만들어진 이 하우징은 파손에 대한 높은 내구성을 제공하는 일체형 핸들 보호 슬리브가 있습니다.

진동 감소 및 인체공학적 형태의 고품질 나무 손잡이는 그립 부분에 이중 코팅처리가 되어있어 오염에 대한 내성을 가지고 있습니다.

스마트한 SIMPLEX원리에 따라, 모든 구성품들을 교체할 수 있으며 새롭게 장착할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다.

이 버전은 D30mm부터 D80mm까지 다양한 사이즈로 제공됩니다. D80 mm 버전은 초단형 핸들과 함께도 구할 수 있습니다 (3001.082).

제품 특징:

- 양쪽에 TPE-연질 (파란색, 연질, 자국 방지, 강한 충격 완화) 인서트가 장착되어 있는 SIMPLEX 소프트-페이스 망치.
- 일체형 핸들 보호 슬리브와 파손에 대한 뛰어난 내구성이 있는 주철 하우징.
- 고품질, 진동 감소 및 인체공학적 형태의 나무 손잡이; 그립 부분 이중 코팅처리 (오염에 대한 내성).
- 모든 부품들을 교체 및 새로 장착할 수 있으므로, 비용과 자원을 아낄 수 있음.
- D30mm부터 D80mm까지 다양한 사이즈로 제공됨.
- D80mm 버전은 초단형 핸들과 함께도 구할 수 있습니다 (3001.082).

적용 범위

매우 민감한 재료용 (제품 손상 최소화), 정원 조경 작업, 타일 작업 / 도로 포장 작업, 자연석 설치, 가구 조립, 석고판 시공, 창문 및 문 시공, 끼워맞춤 작업

재질

손잡이

- 목재

인서트

- TPE-연질, 파란색
- 자국 방지
- 민자형

케이스

- 주철

주문 정보

Ø			치수		길이 x 넓이 x 높이		GTIN	profiel@ss 5.0	ecl@ss 10.1	제품 번호.
			[mm]							
30	90	295			295 x 90 x 30	350	4030618300007	AAA905c002	21-04-09-16	3001.030
40	115	325			325 x 115 x 40	610	4030618300014	AAA905c002	21-04-09-16	3001.040
50	135	370			370 x 135 x 50	1070	4030618300021	AAA905c002	21-04-09-16	3001.050
60	150	405			405 x 150 x 60	1460	4030618300038	AAA905c002	21-04-09-16	3001.060
80	175	490			490 x 175 x 80	2775	4030618312277	AAA905c002	21-04-09-16	3001.080

적용 예



규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.