

## SIMPLEX 소프트 페이스 망치 · 합성 고무; 주철 하우징과 고품질 나무 손잡이 포함

EH 3002.



### 제품 설명

SIMPLEX 3002시리즈는 검은색 합성 고무 인서트(3202시리즈)가 양쪽에 장착되어 있습니다. 이 중질 합성 고무 인서트(3202시리즈)는 최고의 베스트 셀러입니다. 내마모성, 충격완화 및 무취성인 합성 고무는 기존 고무 망치보다 훨씬 긴 사용 수명을 제공합니다. 주철로 만들어진 이 하우징은 파손에 대한 높은 내구성을 제공하는 일체형 핸들 보호 슬리브가 있습니다. 진동 감소 및 인체공학적 형태의 고품질 나무 손잡이는 그립 부분에 이중 코팅처리가 되어있어 오염에 대한 내성을 가지고 있습니다. 스마트한 SIMPLEX원리에 따라, 모든 구성품들을 교체할 수 있으며 새롭게 장착할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다. 이 버전은 대형 해머(3002.081, 3002.100)가 있는 타입으로써, D30mm부터 D80mm까지 다양한 사이즈로 제공되며, “스탠드-업” 고무 인서트(3022.261) 타입이 제공됩니다.

#### 제품 특징:

- 양쪽에 합성 고무 (검은색, 중질, 충격 완화, 무취, 내마모성) 인서트가 장착되어 있는 SIMPLEX 소프트-페이스 망치.
- 일체형 핸들 보호 슬리브와 파손에 대한 뛰어난 내구성이 있는 주철 하우징.
- 고품질, 진동 감소 및 인체공학적 형태의 나무 손잡이; 그립 부분 이중 코팅처리 (오염에 대한 내성).
- 모든 부품들을 교체 및 새로 장착할 수 있으므로, 비용과 자원을 아낄 수 있음.
- 이 버전은 D30mm ~ D80mm 크기로, 또한 대형 망치,로도 그리고 고무 인서트 및 받침대와 함께 D60mm와 D80mm 크기로도 제공됩니다.
- D80mm 버전은 초단형 핸들과 함께도 구할 수 있습니다 (3002.082).

#### 적용 범위

정원 조경 작업, 도로 포장 작업, 연석 세팅 작업, 조적 작업과 계단 시공, 울타리 설치, 비계 및 텐트 공사, 비계 및 텐트 공사, 조립식 주택 공사, 일반 목수 작업, 유지보수 및 수리

#### 재질

##### 손잡이

- 목재

##### 인서트

- 합성 고무, 검은색
- 중질
- 충격 완화
- 무취
- 내마모성

##### 케이스

- 주철

### 주문 정보

Ø			치수			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	제품 번호.
			길이 x 높이	[mm]					
30	90	295	길이 x 높이	[mm]	345	4030618300045	AAA905c002	21-04-09-16	3002.030
40	115	325	295 x 90 x 30		660	4030618300052	AAA905c002	21-04-09-16	3002.040
50	135	370	325 x 115 x 40		1150	4030618300069	AAA905c002	21-04-09-16	3002.050
60	150	405	370 x 135 x 50		1550	4030618300076	AAA905c002	21-04-09-16	3002.060
80	175	490	405 x 145 x 60		2870	4030618300083	AAA905c002	21-04-09-16	3002.080

적용 예









## 규정 준수

### RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

### SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

### 식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.