

SIMPLEX 주철 하우징

EH 3011.



제품 설명

Halder 제품군에서 가장 널리 사용되는 하우징입니다. 주철 하우징은 일체형 핸들 보호 슬리브가 있어서 잘못 타격했을 경우 손잡이를 보호합니다. 견고하고 진동이 감소된 하우징은 내구성이 뛰어나며, 내마모성 분말 코팅 처리로 인해 파손에 대한 높은 내성을 제공합니다. 이 하우징은 D30mm부터 D140mm까지 다양한 사이즈의 SIMPLEX 소프트-페이스 망치에 사용 가능합니다. 또한, 수정된 버전은 SIMPLEX 도끼 망치와 SIMPLEX 도끼 조합에 사용됩니다.

제품 특징:

- SIMPLEX 주철 하우징
- 일체형 핸들 보호 슬리브가 내장되어 있음.
- 파손에 대한 높은 내성.
- 조각나지 않음.
- 진동 감소.
- 내마모성 분말 코팅 처리.
- 뛰어난 내구성.
- Halder 베스트셀러
- D30mm에서 D140mm사이 SIMPLEX 소프트-페이스 망치에 사용 가능하며, 스페셜 버전으로써 SIMPLEX 도끼 망치 및 SIMPLEX 도끼 타입이 있습니다.

재질

케이스
• 주철

더 많은 정보

참조

스크류, 너트, 스프링 와셔 포함

추가 제품

- 교체용 나사, SIMPLEX 주철 하우징

주문 정보

Ø	치수 길이 x 넓이 x 높이 [mm]	📦 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	제품 번호.
30	52 x 32 x 61	225	4030618301295	EAB585c005	21-04-92-30	3011.030
40	62 x 43 x 76	420	4030618301301	EAB585c005	21-04-92-30	3011.040
50	74 x 54 x 98	725	4030618301318	EAB585c005	21-04-92-30	3011.050
60	74 x 32 x 109	975	4030618301325	EAB585c005	21-04-92-30	3011.060
80	90 x 85 x 146	1785	4030618301332	EAB585c005	21-04-92-30	3011.080
100	105 x 100 x 192	3550	4030618301349	EAB585c005	21-04-92-30	3011.100
125/140	114 x 128 x 226	5370	4030618301356	EAB585c005	21-04-92-30	3011.125

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.