

**SIMPLEX 소프트 페이스 망치 · TPE-연질 / TPE-중질; 알루미늄 하우징과 고품질 나무 손잡이 포함 EH 3113.**



**제품 설명**

SIMPLEX 3113시리즈는 TPE-연질과 TPE-중질 인서트 조합으로 제공됩니다. 두 인서트는 모두 열가소성 플라스틱 엘라스토머(TPE)이며, 기존의 고무 망치와 달리 원치 않는 어떠한 검은 자국이나 색상 자국을 남기지 않습니다.

파란색 TPE-연질 인서트(3201시리즈)는 SIMPLEX라인 중 가장 연질 인서트로, 가벼운 터치를 요구하는 작업 시 강한 충격 완화를 제공합니다.

회색 TPE-중질 인서트(3203시리즈)는 합성 고무 인서트(3202시리즈)와 필적하는 강한 충격력을 제공합니다.

핸들 보호 슬리브가 내장된 초경량 알루미늄 하우징을 통해 작업자가 쉽게 적절한 충격력을 가하고 제어할 수 있습니다. 이는 부서지기 쉬운 자재를 아주 쉽게 작업할 수 있습니다.

진동 감소 및 인체공학적 형태의 고품질 나무 손잡이는 그립 부분에 이중 코팅처리가 되어있어 오염에 대한 내성을 가지고 있습니다.

스마트한 SIMPLEX원리에 따라, 모든 구성품들을 교체할 수 있으며 새롭게 장착할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다.

이 버전은 D30mm부터 D60mm까지 다양한 사이즈로 제공됩니다.

**제품 특징:**

- TPE-연질 (파란색, 연질, 자국 방지)과 TPE-중질 (회색, 중질, 자국 방지) 인서트 조합의 SIMPLEX 소프트-페이스 망치
- 핸들 보호 슬리브가 내장된 초경량 알루미늄 하우징을 통해 작업자가 쉽게 적절한 충격력을 가하고 제어할 수 있음 (부서지기 쉬운 자재를 작업하는데 적합).
- 고품질, 진동 감소 및 인체공학적 형태의 나무 손잡이; 그립 부분 이중 코팅처리 (오염에 대한 내성).
- 모든 부품들을 교체 및 새로 장착할 수 있으므로, 비용과 자원을 아낄 수 있음.
- D30mm부터 D60mm까지 다양한 사이즈로 제공됨.

**적용 범위**

바닥 수평 고르기, 도로 포장 (민감한 재질), 바닥 수평 맞춤, 가볍거나 민감한 가공물의 조정 및 위치잡기, 끼워맞춤 작업, 가구 조립

**재질**

**손잡이**

- 목재

**인서트 1**

- TPE-연질, 파란색
- 자국 방지
- 민자형

**인서트 2**

- TPE-중질, 회색
- 자국 방지
- 중질

**케이스**

- 알루미늄 Al

**주문 정보**

Ø	치수		길이 x 넓이 x 높이 [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	제품 번호.
	총 길이	하우징 길이						
30	90	295	295 x 90 x 30	185	4030618302681	AAA905c002	21-04-09-16	3113.030
40	115	325	325 x 115 x 40	345	4030618302698	AAA905c002	21-04-09-16	3113.040
50	135	370	370 x 135 x 50	635	4030618302704	AAA905c002	21-04-09-16	3113.050
60	150	405	405 x 150 x 60	850	4030618302711	AAA905c002	21-04-09-16	3113.060

적용 예







## 규정 준수

### RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

### SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

### 식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.