

## SIMPLEX 알루미늄 하우징 EH 3122.



### 제품 설명

SIMPLEX 알루미늄 하우징(3122시리즈)의 가벼운 무게는 민감한 공작물과 부서지기 쉬운 자재에 대한 정밀한 작업을 가능하게 합니다. 작업자가 직접 충격력을 조절할 수 있습니다. 또 다른 장점은 경량 소프트-페이스 망치는 벨트 루프에 쉽게 휴대할 수 있다는 점입니다. 견고하고 진동이 감소된 하우징은 내구성이 뛰어나며, 내마모성 분말 코팅 처리로 인해 파손에 대한 높은 내성을 제공합니다. 일체형 핸들 보호 슬리브가 내장되어 있어서 잘못 타격했을 경우 손잡이를 보호해주며, D30mm부터 D60mm까지 다양한 사이즈의 SIMPLEX 소프트-페이스 망치에 사용 가능합니다. 알루미늄 하우징에는 동 또는 경금속으로 이루어진 인서트에 장착할 수 없습니다! 가벼운 하우징으로 인해 인서트들의 정밀도를 높여줍니다. 이 하우징을 사용하는 망치는 민감한 가공물의 작업을 하기에 적합합니다.

### 제품 특징:

- SIMPLEX 알루미늄 하우징
- 가벼운 무게로 민감한 공작물의 정밀한 작업 및 부서지기 쉬운 자재 작업 가능.
- 사용자가 충격력 결정.
- 경량 소프트-페이스 망치는 벨트 루프에 휴대하기 편리함.
- 일체형 핸들 보호 슬리브 내장.
- 파손에 대한 높은 내성.
- 조각나지 않음.
- 진동 감소.
- 내마모성 분말 코팅 처리.
- 뛰어난 내구성.
- D30mm에서 D60mm사이 SIMPLEX 소프트-페이스 망치에 사용됨.
- 동 또는 경금속으로 이루어진 인서트는 알루미늄 하우징에 장착 불가능함!

### 재질

- 케이스
- 알루미늄 Al

### 조립

동 인서트와 알루미늄 인서트 적용은 불가능합니다!

### 더 많은 정보

### 참조

스크류와 너트 포함

### 주문 정보

Ø	치수 길이 x 너비 x 높이 [mm]	📦 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	제품 번호.
30	52,0 x 32 x 61	90	4030618301363	EAB585c005	21-04-92-30	<b>3122.030</b>
40	74,0 x 54 x 98	170	4030618301370	EAB585c005	21-04-92-30	<b>3122.040</b>
50	97,5 x 74 x 50	330	4030618301387	EAB585c005	21-04-92-30	<b>3122.050</b>
60	108,4 x 74 x 64	395	4030618301394	EAB585c005	21-04-92-30	<b>3122.060</b>

### 규정 준수

#### RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

#### SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

#### 식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### 분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.