

SIMPLEX 용 인서트 · 합성 고무, 검은색 EH 3202.



제품 설명

약 쇼어 A95경도를 가진 SIMPLEX 합성 고무 인서트(3202시리즈)는 중질 인서트입니다. 내마모성, 충격 완화 및 무취성인, 이 검은색 인서트는 기존 고무 망치보다 훨씬 긴 사용 수명을 제공합니다. 베스트 셀러인 합성 고무 인서트는 D30mm부터 D100mm까지 다양한 사이즈로 제공되고 D60mm 와 D80mm “스탠드-업”타입으로 제공됩니다 (3202.2).

제품 특징:

- SIMPLEX 합성 고무 인서트
- 검은색
- 중질
- 충격완화
- 무취성
- 내마모성
- D30mm부터 D100mm까지 다양한 사이즈 및 D60mm 와 D80mm “스탠드-업”타입으로 제공됨.
- Halder 베스트 셀러

적용 범위

정원 조경 작업, 도로 포장 작업, 연석 세팅 작업, 조적 작업과 계단 시공, 울타리 설치, 비계 및 텐트 공사, 비계 및 텐트 공사, 조립식 주택 공사, 일반 목수 작업, 유지보수 및 수리

재질

인서트

- 합성 고무, 검은색
- 중질
- 충격 완화
- 무취
- 내마모성

주문 정보

Ø	치수 길이 x 넓이 x 높이 [mm]	📏 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	제품 번호.
30	37 x 32 x 33	30	4030618300960	AAA905c002	21-04-91-06	3202.030
40	45 x 40 x 40	65	4030618300977	AAA905c002	21-04-91-06	3202.040
50	55 x 55 x 55	125	4030618300984	AAA905c002	21-04-91-06	3202.050
60	65 x 66 x 66	205	4030618300991	AAA905c002	21-04-91-06	3202.060
80	89 x 91 x 71	430	4030618301004	AAA905c002	21-04-91-06	3202.080
100	70 x 100 x 100	600	4030618310266	AAA905c002	21-04-91-06	3202.100

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.