

프로모션 박스 "Dreamteam Maintenance" · 히코리 나무 핸들 슈퍼크래프트 소프트-페이스 망치  
와 셀룰로오스 / 나일론 조합의 베이스플렉스 소프트-페이스 망치  
EH 3366.



제품 설명

Halder의 DREAMTEAM MAINTENANCE 프로모션 상자는 강재 및 판금 가공에 이상적인 두 가지 소프트 페이스 망치를 제공합니다. 많은 수리 작업을 걱정 없이 수행할 수 있습니다: 헤드 직경이 D40mm인 무반동 SUPERCRAFT 소프트 페이스 망치(품번. 3366.040)을 사용하면 리바운드 감소로 인해 충격 에너지가 최적으로 활용됩니다. 이것은 매우 강력하지만 동시에 관절이 부드럽고 소음을 줄이는 타격을 가능하게 합니다. 금속 파편의 위험이 완전히 제거됩니다. 교체 가능한 인서트는 뛰어난 충격 품질을 제공하며 최대 강도와 고유한 내구성을 결합합니다. 인체 공학적으로 형성되고 광택 처리된 매우 안정적인 히코리 손잡이는 진동 완화 효과가 있습니다. BASEPLEX 소프트 페이스 말렛 D30mm(품번. 3968.030)는 SUPERCRAFT 소프트 페이스 망치보다 한 사이즈 작습니다. 셀룰로오스 아세테이트/나일론의 인서트 조합이 포함되어 있습니다. 빨간색 셀룰로오스 아세테이트 인서트는 단단하고 오일 및 그리스에 강합니다. 흰색 나일론 인서트는 빨간색보다 약간 더 단단하고 내마모성이 있습니다. 고품질 아연 다이캐스트로 만들어진 본체는 오버스트라이크 프로텍터와 인서트를 위한 기술적으로 진보된 홀더와 함께 제공됩니다. 나무 손잡이는 인체 공학적이고 광택 처리되어 있습니다. 인서트와 핸들은 교체 가능합니다.

금속 / 판금 타격에 대한 2개의 HALDER 권장 망치가 있는 상자:

- 히코리 나무 핸들을 가진 D40mm 무반동 슈퍼크래프트 소프트 페이스 망치 (품번. 3366.040).
  - 매우 강력한 타격, 소음 감소 및 관절에 대한 부드러움.
  - 금속 파편 방지.
  - R교체 가능한 최대 강도의 특수 나일론 인서트.
  - 진동 감소, 인체 공학적인 모양, 매우 안정적이며 광택 처리된 히코리 손잡이.
  - 핸들 보호 슬리브는 오버스트라이크 프로텍터 역할.

베이스플렉스 소프트 페이스 망치 D30mm (품번.3968.030) 셀룰로오스 아세테이트(적색, 경질, 오일 및 윤활유 저항) / 나일론(백색, 내마모성) 인서트 조합.

- 고품질 아연 다이캐스트로 제작된 본체는 오버스트라이크 프로텍터와 인서트를 위한 기술적으로 진보된 홀더와 함께 제공됨.
- 인체 공학적인 광택 처리된 나무 손잡이.
- 인서트 및 핸들 교체 가능.

적용 범위

유지보수 및 수리

주문 정보

치수 길이 x 넓이 x 높이 [mm]	📦 [g]	GTIN	제품 번호.
130 x 50 x 400	1100	4030618311874	3366s001

적용 예



## 규정 준수

### RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

### 0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

### 식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함



납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.