



**SIMPLEX 시리즈 3117**

- 민감한 소재의 작업에 완벽함
- 매우 가벼운 무게의 알루미늄 하우징
- 모든 부품은 교체 가능
- 높은 품질의 나무 손잡이
- 2종류의 인서트 : TPE-연질 (파랑, 연질, 자국 남지 않음) / 슈퍼 플라스틱 (흰색, 중질, 높은 내구성, 내마모성)

제품 번호	Ø 가로 x 세로	♻️ [g]	📏 [mm]
3117.030	30	185	295
3117.040	40	350	325



**FERROPLEX 시리즈 3677**

- 산업 / 기계용 망치와 소프트-페이스 망치가 하나로 결합됨
- 인체공학적인 고무손잡이 그립과 스틸 튜브 손잡이
- 망치 머리는 열처리 스틸로 제작됨
- 반대편의 교체가능한 나일론 인서트는 파편이 발생하지 않음 (영하의 온도에서도)

제품 번호	Ø 가로 x 세로	♻️ [g]	📏 [mm]
3677.030	30	600	290
3677.035	35	800	295

**자석 홀더**

- 네오디뮴 자석에 의한 강력한 고정력
- 방습포 등을 스틸 표면에 고정할때 적합함.
- 에어 컴프레서 호스, 테이프, 케이블과 의류를 걸기 쉬움.
- 고무에 싸인 자석은 긁힘 및 기름에 강함.



제품 번호	Colour	Ø [mm]	♻️ [g]
3688.002	blue	75	250
3688.003	black	75	250

**HALDEROEMHELD KOREA**

할더·림헬드 코리아(주)  
 ☎ 13209 경기도 성남시 중원구 사기막골로 45번길 14 우림라이온스밸리 2차 B-1405  
 sales@halder-roemheld.co.kr / www.halder-roemheld.co.kr  
 T 031 736 4762 / F 031 736 4764



공급처 :



103.191

KR/KR/09/2020



**THE ORIGINAL**  
 전문가용

목공 / 판금



### SIMPLEX 시리즈 3027

- 모든 부품은 교체 가능
- 높은 품질의 나무 손잡이
- 견고하고 내구성이 뛰어난 주철 하우스징
- 2종류의 인서트 : 합성 고무 (검정색, 중질, 충격 완화, 무취, 낮은 마모 정도) / 슈퍼 플라스틱 (흰색, 중질, 높은 내구성, 내마모성)

제품 번호	가로 x 세로	[g]	[mm]
3027.060	60	1.510	405
3027.080	80	2.770	490

### 대형 해머 SIMPLEX 시리즈 3027.VS

- 모든 부품은 교체 가능
- 높은 품질의 히코리 손잡이, 고밀도, 세로 방향의 줄기, 매우 견고함
- 견고하고 내구성이 뛰어난 주철 하우스징
- 2종류의 인서트 : 합성 고무 (검정색, 중질, 충격 완화, 무취, 낮은 마모 정도) / 슈퍼 플라스틱 (흰색, 중질, 높은 내구성, 내마모성)

제품 번호	가로 x 세로	[g]	[mm]
3027.081	80	3.170	800
3027.100	100	5.350	1.000

### SECURAL 모델 3380

- 최대의 무반동 효과
- 파손되지 않는 완벽한 연결부위
- 폴리 우레탄으로 제작된 교체 가능한 인서트 : 직사각형, 소음 감소, 높은 타격 효과, 내마모성

제품 번호	가로 x 세로	[g]	[mm]
3380.040	30x40	680	300
3380.045	35x45	1.000	310

### SUPERCRAFT 시리즈 3377

- 무반동, 강한 타격
- 인체공학적 파손 방지 스틸 튜브 손잡이, 미끄럼 방지 그립
- 단단한 사출 나일론으로 제작된 교체 가능한 인서트 : 파편이 생기지 않음 (영하의 온도에서도), 깨지거나 찌개지지 않음

제품 번호	가로 x 세로	[g]	[mm]
3377.050	50	1.150	315
3377.060	60	1.750	325
3377.070	70	2.250	335

### SUPERCRAFT 시리즈 3366

- 무반동, 강한 타격
- 스틸을 타격할 때 안전한 대안책
- 진동 감소 히코리 나무 손잡이
- 단단한 사출 나일론으로 제작된 교체 가능한 인서트 : 파편이 생기지 않음 (영하의 온도에서도), 깨지거나 찌개지지 않음

제품 번호	가로 x 세로	[g]	[mm]
3366.020	20	245	300
3366.025	25	325	305
3366.030	30	460	330
3366.035	35	560	335
3366.040	40	715	355

### BASEPLEX 시리즈 3968

- 손잡이 충격 보호가 되는 고품질 아연 다이캐스트 베이스 몸체
- 인체공학적 나무 손잡이, 유광처리
- 교체 가능한 인서트 : 초산섬유수지 (빨강, 경질, 기름과 그리스에 내성 있음) / 나일론 (흰색, 경질, 내마모성, 파손되지 않음)

제품 번호	가로 x 세로	[g]	[mm]
3968.025	25	215	270
3968.030	30	360	280
3968.040	40	510	325