

BUITENWERKZAAMHEDEN



MOKER SERIE 3366.VS

- Terugslagvrij, hoge slagkracht
- Ergonomisch
- Trillingsdempende Hickory steel
- Vervangbare rubberen doppen van speciaal nylon: **geen versplintering**, zeer slijtvast, geluidsarm

Art.-Nr.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3366.081	80	4.410	880
3366.107	100	7.050	1.000
3366.110	100	9.300	1.000

KLOPHOUT

- Sla erop en het past
- Voor de aanleg van wegen, trottoirs en groenvoorzieningen
- Gemaakt van resistent, duurzaam speciaal kunststof
- Om hoogteverschillen te compenseren

Art.-Nr.	[mm]	[mm]	[mm]	[g]
3688.001	200	140	40	1.065

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN



SUPERCRAFT SERIE 3377.1

- Terugslagvrij, hoge slagkracht
- Ergonomisch
- Met breukvaste stalen buisgreep en gele fluorescerende poedercoating
- Verwisselbare hamerdoppen van speciaal nylon: **geen versplintering**, zeer slijtvast, geluidsarm



Art.-Nr.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3377.140	40	805	305
3377.150	50	1.150	315
3377.160	60	1.750	325

ERWIN HALDER KG


Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten-Bronnen, Germany

RURO Gereedschappen bv
Vestingdok 4
3433 KR Nieuwegein
Nederland



Uitgereikt door:

HALDER



german
brand
award
19
gold



HET ORIGINEEL VOOR PROFESSIONALS

**BOUW /
TUINAANLEG**

NL/NL/07/2020



103.175



SIMPLEX SERIE 3027

- Alle afzonderlijke onderdelen zijn onderling uitwisselbaar
- Houten handvat van hoge kwaliteit
- Robuuste, duurzame gesmede gietijzeren behuizing
- Hamerdoppen: Rubber samenstelling (zwart, medium hard, demping, lage slijtage) / super kunststof (wit, medium hard, zeer resistent, slijtvast)

Art.-Nr.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3027.050	50	1.105	370
3027.060	60	1.510	405
3027.080	80	2.770	490



SIMPLEX SERIE 3013

- Alle afzonderlijke onderdelen zijn onderling uitwisselbaar
- Houten handvat van hoge kwaliteit
- Robuuste, duurzame smeedbare gietijzeren behuizing
- Hamerdoppen: TPE-zacht (blauw, zacht, vlek vrij) / TPE-mid (grijs, middelhard, vlek vrij)

Art.-Nr.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3013.050	50	1.060	370
3013.060	60	1.420	405



SIMPLEX SERIE 3113

- Extra lichte aluminium behuizing
- Alle afzonderlijke onderdelen zijn onderling uitwisselbaar
- Houten handvat van hoge kwaliteit
- Hamerdoppen: TPE-zacht (blauw, zacht, vlek vrij) / TPE-midden (grijs, middelhard, vlek vrij)

Art.-Nr.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3113.050	50	635	370
3113.060	60	850	405



VOORHAMER

- Alle afzonderlijke onderdelen zijn onderling uitwisselbaar
- Hoogwaardig Hickory steel, hoge dichtheid, lange vezel, zeer stabiel
- Robuuste, duurzame smeedbare gietijzeren behuizing
- Hamerdoppen: Rubber samenstelling (zwart, medium hard, demping, lage slijtage) / super kunststof (wit, medium hard, zeer resistent, slijtvast)

Art.-Nr.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3027.081	80	3.170	800
3027.100	100	5.350	1.000



SIMPLEX SERIE 3012

- Alle afzonderlijke onderdelen zijn onderling uitwisselbaar
- Houten handvat van hoge kwaliteit
- Robuuste, duurzame smeedbare gietijzeren behuizing
- Hamerdoppen: TPE-zacht (blauw, zacht, vlek vrij) / Rubber samenstelling (zwart, medium hard, dempend)

Art.-Nr.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3012.050	50	1.095	370
3012.060	60	1.480	405



SIMPLEX SERIE 3137

- Extra lichte aluminium behuizing
- Alle afzonderlijke onderdelen zijn onderling uitwisselbaar
- Houten handvat van hoge kwaliteit
- Hamerdoppen: TPE-mid (grijs, middelhard, vlek vrij) / Super kunststof (wit, middelhard, zeer slijtvast)

Art.-Nr.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3137.050	50	645	370
3137.060	60	875	405

