

SIMPLEX 소프트 페이스 망치 · 슈퍼 플라스틱; 주철 하우징과 고품질 나무 손잡이 포함 EH 3007.



제품 설명

SIMPLEX 3007시리즈는 슈퍼 플라스틱 인서트(3207)가 양쪽에 장착되어 있습니다 (3207). Halder에서 가장 잘 팔리는 제품인 중질 플라스틱 인서트는 압출 성형된 극히 단일 재료로 만들어진 플라스틱입니다. 사출 성형된 플라스틱 인서트와 비교해서, 슈퍼 플라스틱은 내마모성과 내구성이 훨씬 뛰어납니다. 주철로 만들어진 이 하우징은 파손에 대한 높은 내구성을 제공하는 일체형 핸들 보호 슬리브가 있습니다. 진동 감소 및 인체공학적 형태의 고품질 나무 손잡이는 그립 부분에 이중 코팅처리가 되어있어 오염에 대한 내성을 가지고 있습니다. 스마트한 SIMPLEX원리에 따라, 모든 구성품들을 교체할 수 있으며 새롭게 장착할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다. 이 버전은 최대 D140mm의 인서트가 장착된 대형 해머(3007.081, 3007.100, 3007.125, 3007.141)가 있는 타입으로써, D30mm부터 D80mm까지 다양한 사이즈로 제공됩니다. D80mm 버전은 초단형 핸들과 함께도 구할 수 있습니다 (3007.082).

제품 특징:

- 양쪽에 슈퍼 플라스틱 (흰색, 중질, 뛰어난 내구성) 인서트가 장착되어 있는 SIMPLEX 소프트-페이스 망치.
- 일체형 핸들 보호 슬리브와 파손에 대한 뛰어난 내구성이 있는 주철 하우징.
- 고품질, 진동 감소 및 인체공학적 형태의 나무 손잡이; 그립 부분 이중 코팅처리 (오염에 대한 내성).
- 모든 부품들을 교체 및 새로 장착할 수 있으므로, 비용과 자원을 아낄 수 있음.
- 최대 직경 140mm의 인서트가 장착된 대형 해머가 있는 타입으로써, D30mm부터 D80mm까지 다양한 사이즈로 제공됨.
- D80mm 버전은 초단형 핸들과 함께도 구할 수 있습니다 (3007.082).

적용 범위

정원 조경 작업, 도로 포장 작업, 연석 세팅 작업, 울타리 설치, 강철 뼈기 박기 작업, 비계 및 텐트 공사, 비계 및 텐트 공사, 금속 판재 성형, 조립식 주택 공사, 끼워맞춤 작업, 일반 목수 작업, 각진 모서리를 가진 가공물의 조립

재질

손잡이

- 목재

인서트

- 슈퍼 플라스틱, 흰색
- 중질
- 뛰어난 내구성
- 내마모성

케이스

- 주철

주문 정보

Ø			치수 길이 x 넓이 x 높이 [mm]		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	제품 번호.
30	90	295	295 x 90 x 30	320	4030618300175	AAA905c002	21-04-09-16	3007.030
40	115	325	325 x 115 x 40	610	4030618300182	AAA905c002	21-04-09-16	3007.040
50	135	370	370 x 135 x 50	1040	4030618300199	AAA905c002	21-04-09-16	3007.050
60	150	405	405 x 150 x 60	1440	4030618300205	AAA905c002	21-04-09-16	3007.060
80	175	490	490 x 175 x 80	2660	4030618300212	AAA905c002	21-04-09-16	3007.080

적용 예





규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.