

SIMPLEX 대형 해머들 · "스탠드-업" 합성 고무 / 합성 고무 ; 주철 하우징과 히코리 나무 손잡이 포함
EH 3022.



제품 설명

SIMPLEX 3022시리즈는 합성 고무 인서트(3202)가 양쪽에 장착되어 있습니다. 이 중질 고무 인서트(3202시리즈)는 최고의 베스트셀러입니다. 내마모성, 충격완화 및 무취성인 합성 고무는 기존 고무 망치보다 훨씬 긴 사용 수명을 제공합니다. Halder는 이 베스트셀러 제품을 더욱 발전시켰습니다: 독창적인 형상을 자랑하는, "스탠드-업" 고무 인서트(3202.2)는 망치 헤드 위로 단단히 서있을 수 있도록 하여 허리를 구부릴 필요성을 줄여줍니다. 이는 훨씬 더 인체 공학적이고 등이 편안한 자세가 가능합니다. 주철로 만들어진 이 하우징은 파손에 대한 높은 내구성을 제공하는 일체형 핸들 보호 슬리브가 있습니다.

진동 감소 및 인체공학적 형태의 고품질 나무 손잡이는 그립 부분에 이 중 코팅처리가 되어있어 오염에 대한 내성을 가지고 있습니다.

스마트한 SIMPLEX원리에 따라, 모든 구성품들을 교체할 수 있으며 새롭게 장착할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다.

이 버전은 D60mm와 D80mm 크기로 제공됩니다.

제품 특징:

- Halder 베스트셀러 제품의 추가 발전: "스탠드 업" 고무 인서트(3202.2)는 등이 편안한 작업을 보장하고 허리를 구부릴 필요성을 줄여줍니다.
- 합성 고무와 "스탠드-업" 합성 고무 (검은색, 중질, 충격 완화, 무취, 내마모성) 인서트 조합의 SIMPLEX 소프트-페이스 망치.
- 일체형 핸들 보호 슬리브와 파손에 대한 뛰어난 내구성이 있는 주철 하우징.
- 길이 70cm 히코리 나무 손잡이는 서있는 자세에서 쉽게 잡을 수 있게 함.
- 모든 부품들을 교체 및 새로 장착할 수 있으므로, 비용과 자원을 아낄 수 있음.
- 이 버전은 D60mm와 D80mm 크기로 제공됩니다.

적용 범위

정원 조경 작업, 연석 세팅 작업, 조적 작업과 계단 시공, 울타리 설치, 비계 및 텐트 공사, 비계 및 텐트 공사, 조립식 주택 공사

이 망치는 "스탠드-업"의 특수한 인서트를 삽입할 수 있는 통합된 하우징을 가지고 있습니다.

재질

손잡이

- 히코리 나무 자루

인서트 1

- 합성 고무, 검정색, "스탠드-업"
- 중질
- 충격 완화
- 무취
- 내마모성

인서트 2

- 합성 고무, 검은색
- 중질
- 충격 완화
- 무취
- 내마모성

케이스

- 주철

주문 정보

Ø			치수 [mm]	길이 x 넓이 x 높이	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	제품 번호.
60	150	780		780 x 150 x 60	1950	4030618311157	AAA938c002	3022.261
80	175	800		800 x 175 x 80	3320	4030618312437	AAA938c002	3022.281

적용 예



규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.