

SIMPLEX 소프트 페이스 망치 · TPE-중질 / 합성 고무; 주철 하우징과 고품질 나무 손잡이 포함
EH 3023.



제품 설명

SIMPLEX 3023시리즈는 TPE-중질과 합성 고무 인서트 조합으로 제공됩니다. 내마모성, 충격완화 및 무취성인 중질 고무 인서트(3202시리즈)는 기존 고무 망치보다 훨씬 긴 사용 수명을 제공합니다. 회색 TPE-중질 인서트(3203시리즈)는 검은색 고무 인서트(3202시리즈)와 필적하는 충격력을 제공합니다. 차이점은 어떠한 원치 않는 검은 자국을 남기지 않습니다. 주철로 만들어진 이 하우징은 파손에 대한 높은 내구성을 제공하는 일체형 핸들 보호 슬리브가 있습니다. 진동 감소 및 인체공학적 형태의 고품질 나무 손잡이는 그립 부분에 이중 코팅처리가 되어있어 오염에 대한 내성을 가지고 있습니다. 스마트한 SIMPLEX원리에 따라, 모든 구성품들을 교체할 수 있으며 새롭게 장착할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다. 이 버전은 D30mm ~ D80mm 크기와 D60mm 및 D80mm 크기로 제공되며 고무 인서트와 받침대도 함께 제공됩니다. D80mm 버전은 추가로 초단형 손잡이와 함께 구할 수도 있습니다(3023.082).
제품 특징:
• TPE-중질 (회색, 중질, 자국 방지)과 합성 고무 (검은색, 중질, 충격 완화, 무취, 내마모성) 인서트 조합의 SIMPLEX 소프트-페이스 망치
• 일체형 핸들 보호 슬리브와 파손에 대한 뛰어난 내구성이 있는 주철 하우징.
• 고품질, 진동 감소 및 인체공학적 형태의 나무 손잡이; 그립 부분 이중 코팅처리 (오염에 대한 내성).
• 모든 부품들을 교체 및 새로 장착할 수 있으므로, 비용과 자원을 아낄 수 있음.
• 이 버전은 D30mm ~ D80mm 크기와 D60mm 및 D80mm 크기로 제공되며 고무 인서트와 받침대도 함께 제공됩니다.
• D80mm 버전은 초단형 핸들과 함께도 구할 수 있습니다 (3023.082).

적용 범위

정원 조경 작업, 도로 포장 작업, 조적 작업과 계단 시공, 자연석 설치

재질

손잡이

- 목재

인서트 1

- TPE-중질, 회색
- 자국 방지
- 중질

인서트 2

- 합성 고무, 검은색
- 중질
- 충격 완화
- 무취
- 내마모성

케이스

- 주철

주문 정보

Ø			치수 [mm]	길이 x 넓이 x 높이	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	제품 번호.
30	90	295		295 x 90 x 30	340	4030618302308	AAA905c002	21-04-09-16	3023.030
40	115	325		325 x 115 x 40	630	4030618304531	AAA905c002	21-04-09-16	3023.040
50	135	370		370 x 135 x 50	1140	4030618304548	AAA905c002	21-04-09-16	3023.050
60	150	405		405 x 150 x 60	1540	4030618302315	AAA905c002	21-04-09-16	3023.060
80	175	490		490 x 175 x 80	2820	4030618312321	AAA905c002	21-04-09-16	3023.080

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.