

SIMPLEX 소프트 페이스 망치 · TPE-중질 / 플라스틱; 주철 하우스징과 고품질 나무 손잡이 포함
EH 3036.



제품 설명

SIMPLEX 시리즈 3036은 TPE-중질과 플라스틱 인서트 조합으로 제공됩니다. 회색 TPE-중질 인서트(3203시리즈)는 검은색 고무 인서트(3202시리즈)와 필적하는 충격력을 제공합니다. 차이점은 어떠한 원치 않는 검은 자국을 남기지 않습니다. 빨간색 플라스틱 인서트(3206시리즈)는 경질이고, 윤활유 및 오일에 대한 내성을 가지고 있습니다. 주철로 만들어진 이 하우스징은 파손에 대한 높은 내구성을 제공하는 일체형 핸들 보호 슬리브가 있습니다. 진동 감소 및 인체공학적 형태의 고품질 나무 손잡이는 그립 부분에 이중 코팅처리가 되어있어 오염에 대한 내성을 가지고 있습니다. 스마트한 SIMPLEX원리에 따라, 모든 구성품들을 교체할 수 있으며 새롭게 장착할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다. 이 버전은 D30mm부터 D60mm까지 다양한 사이즈로 제공됩니다.

제품 특징:

- TPE-중질 (회색, 중질, 자국 방지)과 플라스틱 (빨간색, 경질, 윤활유 및 오일에 내성) 인서트 조합의 SIMPLEX 소프트-페이스 망치
- 일체형 핸들 보호 슬리브와 파손에 대한 뛰어난 내구성이 있는 주철 하우스징.
- 고품질, 진동 감소 및 인체공학적 형태의 나무 손잡이; 그립 부분 이중 코팅처리 (오염에 대한 내성).
- 모든 부품들을 교체 및 새로 장착할 수 있으므로, 비용과 자원을 아낄 수 있음.
- D30mm부터 D60mm까지 다양한 사이즈로 제공됨.

적용 범위

다양한 재료에 사용, 조립, 수리 및 유지 보수 작업, 금속 판재 성형

재질

손잡이

- 목재

인서트 1

- TPE-중질, 회색
- 자국 방지
- 중질

인서트 2

- 플라스틱, 빨간색
- 경질
- 윤활유 및 오일에 내성
- 다용도

케이스

- 주철

주문 정보

Ø			치수 [mm]	길이 x 넓이 x 높이	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	제품 번호.
30	90	295		295 x 90 x 30	336	4030618304562	AAA905c002	21-04-09-16	3036.030
40	115	325		325 x 115 x 40	616	4030618302360	AAA905c002	21-04-09-16	3036.040
50	135	370		370 x 135 x 50	1122	4030618304579	AAA905c002	21-04-09-16	3036.050
60	150	405		405 x 150 x 60	1487	4030618304586	AAA905c002	21-04-09-16	3036.060

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.