

SIMPLEX 소프트 페이스 망치 · 플라스틱 / 경금속; 주철 하우스징과 고품질 나무 손잡이 포함
EH 3069.



제품 설명

SIMPLEX 3069시리즈는 플라스틱과 경금속 인서트 조합으로 제공됩니다. 빨간색 플라스틱 인서트(3206시리즈)는 경질이고, 윤활유 및 오일에 대한 내성을 가지고 있습니다. 알루미늄으로 만들어진 은색 경금속 인서트(3209시리즈)는 경질이고, 내열성을 가지고 있고 전형적인 납 망치를 대체할 수 있습니다. 주철로 만들어진 이 하우스징은 파손에 대한 높은 내구성을 제공하는 일체형 핸들 보호 슬리브가 있습니다. 진동 감소 및 인체공학적 형태의 고품질 나무 손잡이는 그립 부분에 이중 코팅처리가 되어있어 오염에 대한 내성을 가지고 있습니다. 스마트한 SIMPLEX원리에 따라, 모든 구성품들을 교체할 수 있으며 새롭게 장착할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다. 이 버전은 D30mm부터 D60mm까지 다양한 사이즈로 제공됩니다.

제품 특징:

- 플라스틱 (빨간색, 경질, 윤활유 및 오일에 내성)과 경금속 (은색, 경질, 내열성) 인서트 조합의 SIMPLEX 소프트-페이스 망치
- 일체형 핸들 보호 슬리브와 파손에 대한 뛰어난 내구성이 있는 주철 하우스징.
- 고품질, 진동 감소 및 인체공학적 형태의 나무 손잡이; 그립 부분 이중 코팅처리 (오염에 대한 내성).
- 모든 부품들을 교체 및 새로 장착할 수 있으므로, 비용과 자원을 아낄 수 있음.
- D30mm부터 D60mm까지 다양한 사이즈로 제공됨.

적용 범위

몰드 공사, 플랜트 건설, 승용차 및 트럭의 조립 및 유지보수 작업용

재질

손잡이

- 목재

인서트 1

- 플라스틱, 빨간색
- 경질
- 윤활유 및 오일에 내성
- 다중도

인서트 2

- 경금속, 은색
- 경질
- 내열성

케이스

- 주철

주문 정보

Ø			치수 [mm]	길이 x 넓이 x 높이	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	제품 번호.
30	90	295		295 x 90 x 30	362	4030618302537	AAA905c002	21-04-09-16	3069.030
40	115	325		325 x 115 x 40	684	4030618302544	AAA905c002	21-04-09-16	3069.040
50	135	370		370 x 135 x 50	1260	4030618302551	AAA905c002	21-04-09-16	3069.050
60	150	405		405 x 150 x 60	1717	4030618304654	AAA905c002	21-04-09-16	3069.060

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.