

**SECURAL 플러스 소프트 페이스 망치 · 강철 일체형으로 제작된 파손 방지 헤드 및 핸들, 직사각형 및 인서트, 특수 핸들 끝 포함**  
EH 3380.



**제품 설명**

SECURAL Plus는 SECURAL 망치를 더욱 발전시킨 형태입니다. 손잡이 끝부분의 특별한 모양은 고무 씬을 압입하는 데 탁월합니다. 손잡이 끝부분의 위치를 어떻게 잡느냐에 따라 좁거나 아주 넓은 표면을 다루며 다양한 크기의 씬을 압입할 수 있습니다. 폴리우레탄으로 제작된 약간 돌출된 중질의 인서트는 교체 가능합니다. 완벽하게 균형을 이룬 해머 헤드 질량 대 금속 볼 질량의 비율은 타격면의 완충 특성과 함께 최대 반동 감소를 보장합니다. 그래서 사용자는 여전히 매우 높은 충격력을 가하면서도 작업 시 관절 부담을 줄일 수 있습니다. 세로 방향으로 용접된 하우징은 해머 헤드와 손잡이 사이의 완벽한 파손 방지 연결을 보장합니다.

중요 항목:

- 다양한 크기의 씬을 압입하기 위한 특수한 모양의 손잡이 끝부분.
- 폴리우레탄으로 제작된 약간 돌출된 중질의 인서트는 교체 가능.
- 소음 감소 및 완전 무반동 작업 가능.
- 저중량으로 매우 높은 타격 효과.
- 하우징의 세로 방향 용접 덕분에 해머 헤드와 손잡이 사이의 완벽한 파손 방지 연결 보장.

**적용 범위**

유리판에 유리 끼우기, 알루미늄 및 플라스틱 스트립 설치, 고무 씬링 밀어 넣기

**재질**

**버전**

- 고무 손잡이가 달린 부식없는 판금 하우징

**인서트**

- 폴리우레탄, 노란색, 사각형
- 중질
- 소음 감소
- 충격 완화
- 내마모성

**주문 정보**

| 길이 x 넓이 | 치수<br>[mm] | 길이 x 넓이 x 높이 | 중량<br>[g]      | GTIN | proficl@ss<br>5.0 | ecl@ss 10.1 | 제품 번호.      |          |
|---------|------------|--------------|----------------|------|-------------------|-------------|-------------|----------|
| 30 x 40 | 117        | 325          | 325 x 117 x 32 | 680  | 4030618312819     | AAA905c002  | 21-04-09-16 | 3380.140 |

적용 예









## 규정 준수

### RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

### SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

### 식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.