

SECURAL 망치 · 일체형 스틸로 제작된 파손 방지 스틸 헤드와 손잡이, 직사각형 인서트 EH 3380.



제품 설명

SECURAL망치는 직사각형 인서트로 인해 모서리와 가장자리 작업을 위한 진정한 스페셜리스트입니다.

폴리우레탄으로 제작된 중질 인서트는 교체 가능합니다.

완벽히 균형 잡힌 망치 헤드 질량과 샷 질량의 비율은 타격 표면의 충격 완화 특성과 결합하여 최대 무반동 감소를 보장합니다. 이는 작업자가 극도로 큰 충격력을 가할 때 관절 피로를 감소한 작업을 가능하게 합니다.

축 방향으로 용접된 하우징은 망치 헤드와 손잡이 사이 완벽한 파손 방지 연결부를 제공합니다.

이 제품은 두가지 사이즈로 제공됩니다: 각각 30 x 40mm와 35 x 45mm의 타격 표면을 가진 680g과 1,000g

제품 특징:

- 폴리우레탄으로 제작된 교체 가능한 직사각형, 중질의 인서트.
- 소음 감소 및 완전한 무반동 작업 가능.
- 가벼운 무게에서 매우 큰 충격력.
- 하우징의 축 방향 용접으로 인해 망치 헤드와 손잡이 사이 완벽히 파손 방지 연결부.
- 두가지 사이즈로 제공: 각각 30 x 40mm와 35 x 45mm의 타격 표면을 가진 680g과 1,000g.

적용 범위

마루 및 장판 작업, 창문 및 문 시공, 치즐링 작업, 가구 조립, 끼워맞춤 작업, 금속 판재 성형, 가볍거나 민감한 가공물의 조정 및 위치잡기, 수리, 치즐링 작업

재질

버전

- 고무 손잡이가 달린 부식없는 판금 하우징

인서트

- 폴리우레탄, 노란색, 사각형
- 중질
- 소음 감소
- 충격 완화
- 내마모성

주문 정보

길이 x 넓이	치수 [mm]	길이 x 넓이 x 높이	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	제품 번호.
30 x 40	117	300 x 117 x 32	680	4030618301844	AAA905c002	21-04-09-16	3380.040
35 x 45	140	310 x 140 x 37	1000	4030618310846	AAA905c002	21-04-09-16	3380.045

적용 예

















규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.