

낙하 망치/펀치 키트 · 4 개 EH 3408.



제품 설명

Halder가 만든 이 작은 도우미는 4개 단위로 포장되어 있습니다. 박스 세트. 고품질 플라스틱 케이스를 사용하면 제품을 쉽게 보관하고 휴대할 수 있습니다. 펀치와 낙하 망치는 특수 나일론(품목 번호 3508.010 / .015 / .020 / .030)으로 제작된 교체 가능하고 내마모성과 쪼개짐 방지 헤드가 양쪽 끝에 장착되어 있습니다. 따라서 강철 해머를 사용하여 안전하고 부드러운 작업이 가능합니다. 게다가 드롭 망치는 사실상 손잡이가 없는 소프트 페이스 망치로 사용자가 해머 헤드를 손에 직접 잡을 수 있습니다. 접근성이 제한되어 망치로 작업할 수 없는 상황에서 사용하기에 적합하며, 완벽한 정밀도로 작업물을 치고 최소한의 힘으로 작업하는 데 필요한 충격력을 정확하게 적용하는 데 이상적입니다. 드롭 망치는 강철 샷 충전 덕분에 반동이 없는 편안함을 제공합니다. 결과적으로 망치의 접촉면이 작업물에 닿을 때 강철 탄의 에너지가 약간의 지연을 갖고 전달됩니다. 반발력이 감소하면 충격 에너지가 완벽하게 효율적으로 흡수되어 관절에 가해지는 부담이 줄어들고 소음이 적은 작업이 가능해집니다.

드롭 망치는 특히 접근성이 제한된 환경에서 작업을 훨씬 덜 힘들게 만듭니다. 조립, 수리, 유지보수 중, 충격력을 적절히 적용해야 하는 작업 중

제품 특징:


- 4개 드롭 망렛 2개와 펀치 2개로 구성된 보너스 박스 세트
- 쉽게 휴대할 수 있는 오래 지속되는 프리미엄 플라스틱 케이스
- 직경 10mm 및 15mm의 펀치(제품 번호 3408.010 / 3408.015).
- 직경 20mm 및 30mm의 낙하 망치(제품 번호 3408.020 / 3408.030).
- 교체 가능하고 내마모성이 뛰어나며 쪼개짐 방지 기능이 뛰어난 특수 나일론 헤드가 양쪽 끝에 장착되어 있음.
- 강철 해머를 사용하면 안전하고 부드럽으며 소음을 줄이는 작업이 가능
- 드롭 망치도 반동이 없음.
- 충격력을 정확하게 적용할 수 있음.
- 접근성이 제한된 지역의 작업을 위한 솔루션

재질

인서트

- 나일론, 흰색
- 경질
- 내마모성
- 조각나지 않음
- 윤활유 및 오일에 내성

주문 정보

치수 길이 x 넓이 x 높이 [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	제품 번호.
230 x 45 x 180	1220	4030618312109	AAA905c002	21-04-09-16	3408s005

규정 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함



납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.