

SIMPLEX 강화 주철 하우징
EH 3711.

제품 설명

확대된 벽 두께와 버팀대 덕분에, SIMPLEX 강화 주철 하우징(3711시리즈)은 특히 SIMPLEX 동인 쌄트로 완료되는 작업 시 필요한 큰 안전성을 제공합니다. 무게의 증가는 더 큰 충격력을 보장합니다. 강화 주철 하우징은 일체형 핸들 보호 슬리브가 내장되어 있어서, 잘못 타격했을 경우 손잡이를 보호해줍니다. 견고하고 진동이 감소된 하우징은 내구성이 뛰어나며, 내마모성 분말 코팅 처리로 인해 파손에 대한 높은 내성을 제공합니다. D30mm부터 D80mm까지 다양한 사이즈의 SIMPLEX 소프트-페이스 망치에 사용 가능합니다. 강화 주철 하우징은 유리섬유 손잡이만 장착할 수 있습니다!

제품 특징:

- SIMPLEX 강화 주철 하우징 (검은색)
- 두꺼운 벽과 버팀대
- 높은 안전성
- 또한 SIMPLEX 동 인서트와 함께 사용하기에 적합함.
- 일체형 핸들 보호 슬리브 내장.
- 파손에 대한 높은 내성.
- 조각나지 않음.
- 진동 감소.
- 내마모성 분말 코팅 처리.
- 뛰어난 내구성.
- D30mm부터 D80mm까지 SIMPLEX 소프트-페이스 망치에 사용됨.
- 강화 주철 하우징은 유리섬유 손잡이만 장착 가능함!

재질

케이스

- 가단 주철 하우징, 흑색

조립

강화 주철 하우징은 반드시 유리 섬유 (fibre glass) 손잡이를 결합하여 사용하셔야 합니다!

더 많은 정보

참조

스크류, 너트, 스프링 와셔 포함

주문 정보

Ø	치수 길이 x 넓이 x 높이 [mm]	📦 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	제품 번호.
30	60 x 32 x 52	265	4030618301400	EAB585c005	21-04-92-30	3711.030
40	75 x 45 x 63	530	4030618301417	EAB585c005	21-04-92-30	3711.040
50	95 x 54 x 75	785	4030618301424	EAB585c005	21-04-92-30	3711.050
60	107 x 63 x 74	1025	4030618301431	EAB585c005	21-04-92-30	3711.060
80	145 x 85 x 80	2160	4030618301448	EAB585c005	21-04-92-30	3711.080

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.