

SIMPLEX 소프트 페이스 망치 · TPE-연질 / TPE-중질; 주철 하우스징과 유리섬유 손잡이 포함 EH 3713.



제품 설명

SIMPLEX 3713시리즈는 TPE-연질과 TPE-중질 인서트 조합으로 제공됩니다. 두 인서트는 모두 열가소성 플라스틱 엘라스토머(TPE)이며, 기존의 고무망치와 달리 원치 않는 어떠한 검은 자국이나 색상 자국을 남기지 않습니다. 파란색 TPE-연질 인서트(3201시리즈)는 SIMPLEX라인 중 가장 연질 인서트로, 가벼운 터치를 요구하는 작업 시 강한 충격 완화를 제공합니다. 회색 TPE-중질 인서트(3203시리즈)는 합성 고무 인서트(3202시리즈)와 필적하는 강한 충격력을 제공합니다. 검은색, 강화 주철 하우스징은 확대된 벽 두께와 버팀대 덕분에 뛰어난 안전성을 제공합니다. 무게의 증가는 더 큰 충격력을 보장합니다. 매우 견고하고 내구성이 좋은 유리섬유 손잡이는 파손에 대한 뛰어난 내성을 제공합니다. 인체공학 적 형태이며 미끄럼 방지 손잡이가 포함되어 있습니다. 유리섬유 손잡이는 표면이 매끄럽고 무기성(습기에 민감하지 않음) 성질을 가지고 있습니다. 스마트한 SIMPLEX원리에 따라, 모든 구성품들을 교체할 수 있으며 새롭게 장착할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다. 이 버전은 D30mm부터 D80mm까지 다양한 사이즈로 제공됩니다.

제품 특징:

- TPE-연질 (파란색, 연질, 자국 방지)과 TPE-중질 (회색, 중질, 자국 방지) 인서트 조합의 SIMPLEX 소프트-페이스 망치
- 뛰어난 안전성을 제공하는 강화 주철 하우스징은 무게를 증가하여 충격력을 높임.
- 미끄럼 방지 그립 및 무기성(습기에 민감하지 않음) 성질을 가진 매우 견고하고 내구성이 좋은 유리섬유 손잡이.
- 모든 부품들을 교체 및 새로 장착할 수 있으므로, 비용과 자원을 아낄 수 있음.
- D30mm부터 D80mm까지 다양한 사이즈로 제공됨.

적용 범위

매우 민감한 재료용 (제품 손상 최소화), 정원 조경 작업, 타일 작업 / 도로 포장 작업, 자연석 설치, 가구 조립, 석고판 시공, 창문 및 문 시공, 끼워맞춤 작업

재질

손잡이

- 고무 손잡이가 달린 하이버 글라스 자루

인서트 1

- TPE-연질, 파란색
- 자국 방지
- 민자형

인서트 2

- TPE-중질, 회색
- 자국 방지
- 중질

케이스

- 가단 주철 하우스징, 흑색

주문 정보

Ø			치수 [mm]	길이 x 넓이 x 높이	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	제품 번호.
30	90	300		300 x 90 x 34	449	4030618305750	AAA905c002	21-04-09-16	3713.030
40	115	325		325 x 115 x 40	848	4030618304883	AAA905c002	21-04-09-16	3713.040
50	135	335		335 x 135 x 50	1185	4030618305767	AAA905c002	21-04-09-16	3713.050
60	150	410		410 x 150 x 60	1715	4030618305774	AAA905c002	21-04-09-16	3713.060

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.