

SIMPLEX 용 화이버 글라스(fibre glass) 손잡이 · 고무 그립, SIMPLEX 소프트-페이스 망치와 강화 주철 하우징용 EH 3844.



제품 설명

3844시리즈의 SIMPLEX 유리섬유 손잡이는 D30mm부터 D80mm 다양한 사이즈로 검은색 강화 주철 하우징에 장착된 SIMPLEX 소프트-페이스 망치에 결합됩니다. 이러한 매우 견고하고 내구성이 좋은 손잡이는 파손에 대한 뛰어난 내성을 가지고 있습니다. 유리섬유 손잡이는 진동 감쇠이며, 인체공학적 형태이고 미끄럼 방지 손잡이가 포함되어 있습니다. 또한, 매끄러운 표면을 가지고 있고 무기성(습기에 민감하지 않음) 성질을 가지고 있습니다. 길이 70cm (D80mm 하우징에 장착)의 대형 해머 손잡이로도 사용 가능합니다.

제품 특징:

- D30mm부터 D80mm까지 다양한 사이즈의 강화 주철 하우징이 장착된 SIMPLEX 소프트-페이스 망치의 SIMPLEX 화이버 글라스(fibre glass) 손잡이
- 안전성과 내구성이 뛰어남.
- 파손에 대한 뛰어난 내성.
- 진동 감쇠
- 미끄럼 방지 그립의 인체공학적 형태
- 매끄러운 표면
- 무기성(습기에 민감하지 않음)
- 또한 70cm 대형 해머 손잡이로 사용가능.

재질

손잡이

- 고무 손잡이가 달린 화이버 글라스 자루

조립

유리섬유 (fibre glass) 손잡이는 반드시 강화 주철 하우징과 함께 사용하셔야 합니다!

더 많은 정보

추가 제품

- SIMPLEX 강화 주철 하우징

주문 정보

Ø	치수 [mm]	길이 x 넓이 x 높이	중량 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	제품 번호.
30	260	260 x 27 x 27	130	4030618301523	EAC428c022	21-04-91-06	3844.030
40/50	267	267 x 29 x 29	220	4030618301530	EAC428c022	21-04-91-06	3844.040
60	340	340 x 37 x 37	400	4030618301547	EAC428c022	21-04-91-06	3844.060
80	400	400 x 37 x 32	435	4030618301554	EAC428c022	21-04-91-06	3844.080
80	700	700 x 41 x 41	790	4030618301561	EAC428c022	21-04-91-06	3844.081

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.