

**SIMPLEX 소프트-페이스 망치, 대형 해머 및 임업 공구용 조립 지침서**

조합 가능	인서트									임업용구		SW
	TPE-연질 중 노	합성 고무 중 노	TPE-중질 중 노	수퍼 플라스틱 중 노	플라스틱 중 노	니켈 중 노	정금속 중 노	텅 중 노	도끼 인서트	도끼날	스펙너 임구 육각 렌저 나사	
크기	조임 토크[Nm] (값이 다른 경우 항상 더 큰 값을 적용해 주세요.)										SW	
주철 하우징과 고품질 나무 손잡이	30	15	15	15	15	15	15	17	—	—	—	5
	40	25	25	25	25	25	25	40	—	—	—	6
	50	30	30	30	30	30	30	50	—	—	—	8
	60	40	40	40	40	40	40	75	—	—	—	8
	80	50	50	50	50	—	50	100	—	—	—	10
	100	—	175	—	175	—	—	—	—	—	—	14
	125	—	—	—	175	—	—	—	—	—	—	14
	160 장작패기 도끼	—	—	—	—	—	160	—	—	160	—	14
750/751 쪼개기 도끼	—	—	—	—	—	65	—	—	—	65	8	
알루미늄 하우징과 고품질 나무 손잡이	30	15	15	15	15	15	15	—	—	—	—	5
	40	25	25	25	25	25	25	—	—	—	—	6
	50	30	30	30	30	30	30	—	—	—	—	8
	60	40	40	40	40	40	40	—	—	—	—	8
강화 주철 하우징과 유리섬유 손잡이	30	40	40	40	40	40	40	40	40	—	—	6
	40	60	60	60	60	60	60	60	60	—	—	8
	50	60	60	60	60	60	60	70	—	—	—	8
	60	60	60	60	60	60	60	80	—	—	—	10
	80	90	90	90	90	—	90	160	—	—	—	14

조임 토크 표시가 되어있지 않은 경우, 조합 또는 조립이 불가능합니다.

교체 부품에 대한 조임 토크를 준수하십시오.  
안전을 위해 모든 SIMPLEX 소프트-페이스 망치에는 정품 HALDER 부품만 사용하세요.

# 당신만의 SIMPLEX 를 만드세요!

## 인서트

부드러운 재질부터 가장 단단한 재질까지 - 모든 분야에 적용할 수 있는 경도를 가진  
고품질 인서트 8가지



## 하우징

다양한 하우징은 용도에 맞춰 사용할 수 있습니다. 민감한 워크피스 작업용의 가벼운  
알루미늄 하우징 또는 큰 타격효과를 전달하는 주철 하우징



## 손잡이

분명한 사실: 최적의 손잡이는 타격을 약하게 하거나 세게 하더라도 여러분의 손 모  
양에 편안히 쥐어지는 손잡이입니다.

