

## Verende drukstukken • met kogel en binnenzeskant

### 22030.0260



#### Productbeschrijving

Drukstukken zijn te gebruiken als vergrendelingspen en aan- en afdrukstift.

#### Materiaal

##### Huls

- RVS 1.4305

##### Kogel


- RVS, gehard

##### Veer

- Roestvast staal

#### Kenmerken

Versterkte veerkracht: gemarkeerd met twee lijnen



Standaard veerkracht



Sterke veerkracht

#### Meer informatie

#### Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.  
Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.


#### Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage  
- Technische gegevens -  
Berekening van de vergrendelingsweerstand, zie bijlage - Technische Gegevens -

#### Overige producten

- Sluitstukken, met boorgat, voor verende drukstukken
- Sluitstukken, glad, voor verende drukstukken
- Opnamebussen, voor verende drukstukken

#### Tekening



#### Bestelinformatie

| Afmetingen                        |                |    | SW   | Slag<br>s | Veerkracht <sup>1)</sup> |                     | max.<br>[°C] | [g] | Artikelnr. |
|-----------------------------------|----------------|----|------|-----------|--------------------------|---------------------|--------------|-----|------------|
| d <sub>1</sub>                    | d <sub>2</sub> | l  |      |           | F <sub>1</sub><br>~      | F <sub>2</sub><br>~ |              |     |            |
| [mm]                              |                |    | [mm] | [mm]      | [N]                      |                     |              |     |            |
| <b>RVS, versterkte veerkracht</b> |                |    |      |           |                          |                     |              |     |            |
| M20                               | 12             | 43 | 10   | 4,5       | 84                       | 166                 | 250          | 67  | 22030.0260 |

<sup>1)</sup> gemiddelde statistische waarde

### Toepassingsvoorbeeld



### Voldoet

#### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

#### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

#### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."