

Verende drukstukken • met stift en binnenzeskant

22060.0110



Productbeschrijving

Drukstukken zijn te gebruiken als vergrendelingspen en aan- en afdrukstift.

Materiaal

Stift

- automatenstaal, gehard, gezwart

Huls

- automatenstaal, gezwart

Veer

- Roestvast staal

Montage

Verende drukstukken kunnen aangebracht en verwijderd worden door middel van de binnenzeskant en sleuf.

Gebruik speciaal montagegereedschap voor montage met de sleuf (pen zijde).

Kenmerken

Versterkte veerbelasting: gemarkeerd met twee lijnen



Standaard veerkracht



Sterke veerkracht

Meer informatie

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.


Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -

Overige producten

- Verende drukstukken, met stift en binnenzeskant en afdichting
- Opnamebussen, voor verende drukstukken

Tekening




Bestelinformatie

| Afmetingen | | | | | SW | Slag s | Veerkracht ¹⁾ | | max. [°C] | [g] | Artikelnr. |
|--|----------------|----|-----|-----|------|-----------|--------------------------|---------------------|--------------|-----|------------|
| d ₁ | d ₂ | l | n | t | | | F ₁ ~ | F ₂ ~ | | | |
| [mm] | | | | | [mm] | [mm] | [N] | [N] | [°C] | [g] | |
| automatenstaal, versterkte veerkracht | | | | | | | | | | | |
| M10 | 4 | 22 | 1,5 | 1,4 | 3 | 3 | 26 | 70 | 250 | 9,1 | 22060.0110 |

¹⁾ gemiddelde statistische waarde

accessoires

| | Afmetingen | | | | [g] | Artikelnr. |
|---|----------------|----|------|----|-----|------------|
| | d ₁ | b | d | l | | |
| [mm] | | | | | | |
| Montagereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde) | | | | | | |
|  | M10 | 80 | 8,00 | 80 | 66 | 22060.0910 |

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."