

## Verende drukstukken • met stift en binnenzeskant en afdichting

22060.0156



### Productbeschrijving

Drukstukken zijn te gebruiken als vergrendelingspen en aan- en afdrukstift. Door de afdichting wordt het binnendringen van vloeistof in het drukstuk vermeden.

#### Materiaal

##### Stift

- automatenstaal, gehard, gezwart

##### Afdichting

- NBR

##### Huls

- automatenstaal, gezwart

##### Veer


- Roestvast staal

#### Montage

Verende drukstukken kunnen aangebracht en verwijderd worden door middel van de binnenzeskant en sleuf. Gebruik speciaal montagegereedschap voor montage met de sleuf (pen zijde).

#### Kenmerken

Versterkte veerbelasting: gemarkeerd met twee lijnen



Standaard veerkracht



Sterke veerkracht

#### Meer informatie

#### Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag. Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.


#### Verwijzingen

Afwijking bij afmetig l, d veerkracht en temperatuurbestendigheid tegenover uitvoering EH 22060. 'zonder afdichting'. Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -

#### Overige producten

- Verende drukstukken, met stift en binnenzeskant
- Opnamebussen, voor verende drukstukken

### Tekening




### Bestelinformatie

Afmetingen					SW	Slag s	Veerkracht <sup>1)</sup>		min.   max. [°C]	[g]	ArtikeInr.	
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l	n	t			F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~				
[mm]					[mm]	[mm]	[N]		[°C]		[g]	
automatenstaal, versterkte veerkracht												
M16	7,5	40	3,2	2,5	5	5	44	113	-30	80	44	22060.0156

<sup>1)</sup> gemiddelde statistische waarde

accessoires

	Afmetingen				[g]	Artikelnr.
	d <sub>1</sub>	b	d	l		
[mm]						
<b>Montagereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)</b>						
	M16	100	13,50	105	144	22060.0916

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfrام uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."