

## Arreterbouten • zonder zeskant

22120.0450



### Productbeschrijving

Arreterbouten worden gebruikt voor het indexeren van boringen.

#### Materiaal

##### Huls

- RVS 1.4305

##### Arreterpen

- RVS 1.4305, vernikkeld

##### Knop

- thermoplast (PA 6), zwart

#### Montage

Geschikt montagegereedschap is leverbaar.

#### Meer informatie



#### Opmerkingen

Knop niet demonteerbaar.  
Contraoeren kunnen apart besteld worden.

#### Overige producten


- Montageblok, voor arretergrendel en arreterbouten, gegoten
- Opnamebussen, voor arretergrendels en arreterbouten
- Afstandsringen, voor arreterbouten

### Tekening



Contraoer  
22120.0115 - .0120 (staal)  
22120.0515 - .0520 (RVS)

Afbeelding 1





Afbeelding 2

## Bestelinformatie


Afmetingen						Veerkracht <sup>1)</sup>		min.   max.		[g]	ArtikeInr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	min.	max.		
-0,02			~	min.		~	~				
-0,05											
[mm]											
[N]											
[°C]											
[g]											
<b>met knop – Afbeelding 1, Roestvast staal</b>											
10	M20 x 1,5	31	80	10	41	23	54	-30	80	104	22120.0450

<sup>1)</sup> gemiddelde statistische waarde

## accessoires

	Afmetingen		Sleutelmaat	[g]	ArtikeInr.
	d <sub>2</sub>	[mm]	[mm]		
<b>Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal</b>					
	M20 x 1,5		30	32,0	22120.0520
<b>Montagegereedschap, Staal</b>					
	M20 x 1,5		-	27,0	22120.0960

## Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."