

## Verende drukstukken • met stift en binnenzeskant

22060.0204



### Productbeschrijving

Drukstukken zijn te gebruiken als vergrendelingspen en aan- en afdrukstift.

#### Materiaal

##### Stift

- thermoplast (POM), wit

##### Huls

- automatenstaal, gezwart

##### Veer

- Roestvast staal

#### Montage

Verende drukstukken kunnen aangebracht en verwijderd worden door middel van de binnenzeskant en sleuf.

Gebruik speciaal montagegereedschap voor montage met de sleuf (pen zijde).

#### Kenmerken

Standaard veerbelasting: geen markering



Standaard veerkracht



Sterke veerkracht

#### Meer informatie

#### Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.


#### Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage  
- Technische gegevens -

#### Overige producten

- Verende drukstukken, met stift en binnenzeskant en afdichting
- Opnamebussen, voor verende drukstukken

### Tekening




### Bestelinformatie

Afmetingen					SW	Slag s	Veerkracht <sup>1)</sup>		Temperatuur		Gewicht [g]	Artikelnr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l	n	t			F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~	min.	max.		
[mm]					[mm]	[mm]	[N]		[°C]		[g]	
automatenstaal, pen uit thermoplast, standaard veerkracht												
M4	1,5	15	0,6	0,6	1,3	1,5	4	16	-30	50	0,9	22060.0204

<sup>1)</sup> gemiddelde statistische waarde

accessoires

	Afmetingen				[g]	Artikelnr.
	d <sub>1</sub>	b	d	l		
[mm]						
<b>Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)</b>						
	M 4	50	3,00	55	18	22060.0904

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."