

Verende drukstukken • met stift en binnenzeskant en afdichting

22060.0452



Productbeschrijving

Drukstukken zijn te gebruiken als vergrendelingspen en aan- en afdrukstift. Door de afdichting wordt het binnendringen van vloeistof in het drukstuk vermeden.

Materiaal

Stift

- RVS 1.4305

Afdichting

- NBR

Huls

- RVS 1.4305

Veer

- Roestvast staal

Montage

Verende drukstukken kunnen aangebracht en verwijderd worden door middel van de binnenzeskant en sleuf. Gebruik speciaal montagegereedschap voor montage met de sleuf (pen zijde).

Kenmerken

Standaard veerbelasting: geen markering



Standaard veerkracht



Sterke veerkracht

Meer informatie

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag. Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.


Verwijzingen

Afwijking bij afmeting l, d veerkracht en temperatuurbestendigheid tegenover uitvoering EH 22060. `zonder afdichting`. Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -

Overige producten

- Verende drukstukken, met stift en binnenzeskant
- Opnamebussen, voor verende drukstukken

Tekening




Bestelinformatie

Afmetingen					SW	Slag s	Veerkracht ¹⁾		min.	max.	[g]	Artikelnr.
d ₁	d ₂	l	n	t			F ₁	F ₂				
[mm]					[mm]	[mm]	[N]	[N]	[°C]			
M12	6	35	2,7	2	4	4	24	50	-30	80	20	22060.0452

¹⁾ gemiddelde statistische waarde

accessoires

	Afmetingen				[g]	Artikelnr.
	d ₁	b	d	l		
[mm]						
Montagereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)						
	M12	80	9,80	80	72	22060.0912

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."