

## Arreterbouten Compact • met zeskant kraag, met T-greep

22110.0830



### Productbeschrijving

Arreterbouten worden gebruikt voor het indexeren van boringen. Eenvoudige bediening, bijv. bij gebruik van veiligheidshandschoenen, met hogere ontgrendelkracht. Types met en zonder arretering hebben dezelfde bouwhoogte. Door een uitsparing in het schroefdraad is de arreterbout volledig inschroefbaar.

### Materiaal

#### Huls

- staal, gezwart

#### Arreterpen

- staal, gehard

#### Knop

- thermoplast (PA 6), zwart, mat

### Montage

De inschroefdiepte kan met afstandsringen (EH 22120.) aangepast worden.

### Meer informatie



#### Opmerkingen

Knop niet demonteerbaar. Contraoeren kunnen apart besteld worden.

#### Overige producten

- Montageblok, voor arretergrendel en arreterbouten, gegoten
- Opnamebussen, voor arretergrendels en arreterbouten
- Afstandsringen, voor arreterbouten

### Tekening




Contraoer  
22120.0116 – .0120 (staal)  
22120.0516 – .0520 (RVS)

Bestelinformatie


Afmetingen							SW	Veerkracht <sup>1)</sup>		Temperatuur		Gewicht	Artikelnr.
d <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>		F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	min.	max.		
-0,02								~	~				
-0,05													
[mm]							[mm]	[N]		[°C]		[g]	
<b>Staal</b>													
12	15	M20 x 1,5	68	33	10	59	22	11,5	40	-30	80	121	22110.0830

<sup>1)</sup> gemiddelde statistische waarde

accessoires

	Afmetingen	Sleutelmaat	Gewicht	Artikelnr.
	d <sub>2</sub>	[mm]	[g]	
<b>Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal</b>				
	M20 x 1,5	30	32,0	22120.0120

Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

### Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."