

Zijdrukstukken • met kunststof veer en pen

22150.0227



Productbeschrijving

Te gebruiken voor positioneren en om druk mee uit te oefenen, bijv. tijdens schilderen en zandstralen.

Materiaal

Veer

- kunststof

Stift

- Roestvast staal

Montage

Het wordt aanbevolen om de huls te bevochtigen.

Montage door inpersen.

Formule voor berekening van de hartafstand voor het montagegat:

$$l_0 = z/2 + w + x,$$

l_0 = hartafstand,

y = werkstukhoogte,

w = werkstuklengte,

x = coördinaatafmeting,

s = slag,

z = aanslagdiameter

Berekening maat x :

voor y groter of gelijk aan $l_2 - d_2/2$,

dan $x = d_2/2 - s$

(waarde x voor dit geval zie tabel)

of

y kleiner dan $l_2 - d_2/2$,

dan $x = d_2/2 - s - [(l_2 - d_2/2 - y) \times 0,123]$

Kenmerken


Versie sterke veerkracht = groene veer

Meer informatie

Opmerkingen

This is a discontinued article.

Tekening



* sommige maten (zie grafiek) hebben een afwijkende pinvorm



Bestelinformatie

| Afmetingen | | Veerkracht F max. ¹⁾ ~ [N] | Afmetingen | | Slag s [mm] | Boring D H8 [mm] | $x^{2)}$ [mm] | max. [°C] | [g] | Artikelnr. |
|---------------|---------------|---|---------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|--------------|-----|------------|
| d_1 [mm] | d_2 [mm] | | l_1 -1 [mm] | l_2 $\pm 0,5$ [mm] | | | | | | |
| 12 | 8 | 100 | 13 | 13,2 | 0,6 | 11,9 | 2,7 | 100 | 6,8 | 22150.0227 |

¹⁾ gemiddelde statistische waarde

²⁾ Wanneer de werkstukhoogte (y) minder is dan $l_2 - d_2/2$, moet de coördinaatmaat (x) worden berekend.

accessoires

| | Afmetingen d ₁ [mm] |  [g] | Artikelnr. |
|---|--------------------------------------|--|------------|
| montagegereedschap | | | |
|  | 12 | 96 | 22150.0843 |

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."