

Kogelinsteekstiften • zelfremmend, met combinatiehandgreep, door precipitatie gehard

22380.0407



Productbeschrijving

Voor snel vastzetten, vergrendelen, aanpassen, vervangen en verzekeren. Snel en makkelijk ontgrendelbaar voor vaak herhaalde verbindingen. Alle versies zijn corrosiebestendig. Wanneer RVS 1.4542 wordt gebruikt: Geharde stift, daardoor extreem belastbaar, hoogste bescherming tegen slijtage. Ergonomische greep, verschillende kleuren combinaties beschikbaar. De vormgeving van de greep zorgt voor bescherming tegen ongewild ontgrendelen.

Materiaal

Stift

- RVS 1.4542, precipitatiegehard

Greep

- thermoplast (PA 6) grijs / oranje

Veer

- Roestvast staal

Werking

De kogels worden ontgrendeld door op de knop te drukken.

Kenmerken

Types van RVS 1.4542 met markering onder de kogels.

Meer informatie

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verwijzingen

RVS 1.4305, zie EH 22370

accessoires

Kan makkelijk bevestigd worden met bevestigingskabel EH 22400.

Overige producten



- Kogelinsteekstiften, zelfborgend, met combi-greep
- Opnamebussen, voor kogelinsteekstiften en insteekstiften
- Opnamebussen, met flens, voor kogelinsteekstiften en insteekstiften
- Bevestigingskabels
- Positioneringsbussen, met kraag, DIN 172 A
- Positioneringsbussen, zonder kraag, DIN 179 A

Tekening



** uitvoering RVS 1.4542 met markering.

Bestelinformatie

Afmetingen									Boring H11 [mm]	Afschuifsterkte dubbelsnedig ¹⁾ min. [kN]	 min. max. [°C]		 [g]	Artikelnr.
d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₂	l ₃	l ₄							
-0,04 -0,08	+0,6				±1									
[mm]														
Handvat kleur: grijs														
20	150	25	57,1	33,8	20,5	50,7	21,5	20	403	-30	80	571	22380.0407	

¹⁾ Afschuifbelasting vergelijkbaar met DIN 50141

Toepassingsvoorbeeld





Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."