

## Kogeldrukbouten • zonder kop, afgevlakte kogel en zeskant

22720.1544



## Productbeschrijving

Voor het klemmen, spannen of steunen, ook van niet parallelle oppervlakken. De hexalobulaire aandrijving maakt een optimale belastingoverdracht mogelijk. De drijvende krachten worden niet overgedragen door randen (bijvoorbeeld met de interne zeshoek) maar door oppervlakken. Door de optimale lastoverbrenging wordt de gereedschapsslijtage verminderd en als gevolg hiervan wordt de standtijd verlengd.

## Materiaal

## Kogel

- kogellagerstaal, gehard

## Schroef

- temperstaal, veredeld,  $1200 \pm 100 \text{ N/mm}^2$

## Meer informatie

## Opmerkingen

Kogel niet geborgd tegen verdraaien.  
Speciale uitvoeringen op aanvraag.


## Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage  
- Technische gegevens -

## Overige producten

- Kogeldrukbouten, zonder kop, kogel geborgd tegen verdraaien
- Kogeldrukbouten, zonder kop, afgevlakte kogel
- Kogeldrukbouten, zonder kop, volle kogel en zeskant

## Tekening



## Bestelinformatie

| d <sub>1</sub>                                     |     | l <sub>2</sub> |     | Afmetingen |     | Kogel diameter | Belastbaarheid bij statische belasting <sup>1)</sup><br>max.<br>[kN] | max.<br>[°C] | [g] | Artikelnr. |
|--|-----|----------------|-----|------------|-----|----------------|--|--------------|-----|------------|
| [mm]   |     | [mm]           |     | [mm]       |     |                |  |              |     |            |
| afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, temperstaal |     |                |     |            |     |                |  |              |     |            |
| M4   | 9,6 | 1,8            | 2,5 | 8          | 3,5 | 250            | 0,6  | 22720.1544   |     |            |

<sup>1)</sup> Gegevens over belastbaarheid gelden niet voor uitvoeringen van RVS (behalve bij uitvoeringen met thermoplast kogel).

## Voldoet

## Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

## Bevat SVHC stoffen &gt;0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

## Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."