


## Klemhaken wisselen • met horizontale basis

23330.3103



### Productbeschrijving

Dankzij de gunstige verhouding tussen kracht en bewegingsvrijheid en hun eenvoudige actie zijn de spanklemmen veelzijdig toepasbaar voor een breed scala aan toepassingen. De spanklemmen zijn vervaardigd uit hoogwaardige componenten en zijn ontworpen voor continu gebruik. Een oliebestendige ergonomische 2-componenten handgreep, glijbestendig, met een zacht oppervlak voor optimaal gebruiksgemak.

### Materiaal

#### Spanplaat

- Roestvast staal

#### Klinknagel

- Roestvast staal


#### Greep

- kunststof

#### Blokkering

- Roestvast staal



### Tekening




### Bestelinformatie

Nominale maat	Afmetingen																		Klemkrac			Artikelnr.			
	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	l <sub>7</sub>	l <sub>8</sub>	l <sub>9</sub>	F <sub>1</sub>		min.	max.	
	[mm]																		[kN]	[°C]	[g]				
3	5,2	4	38	19,5 – 23,5	18	12	47	99	125	159	42	76	69	11	38	72	6,4	13	26	26	1,6	-10	80	144	23330.3103

accessoires

	Nominale maat	l <sub>9</sub> [mm]	b <sub>3</sub> [mm]	d <sub>1</sub> [mm]	l <sub>4</sub> [mm]	 [g]	Artikelnr.
<b>Sluithaak (accessoires voor sluitspanner, haak type), Roestvast staal</b>							
 No Photo available	3	26	18	5,2	11	15	23330.9523

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

**Conform RoHS**

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

**Bevat geen SVHC stoffen**

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

**Bevat geen propositie 65 stoffen**

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

**Vrij van conflictmineralen**

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."