

Verende drukstukken • met stift en binnenzeskant - INCH

2B030.0166



Productbeschrijving

Te gebruiken voor positioneren, lokaliseren, indexeren, vergrendelen en uitwerpen, maar ook voor andere vergelijkbare toepassingen. Drukstukken zijn te gebruiken als vergrendelingspen en aan- en afdrukstift.

Materiaal

Stift

- RVS 1.4305 (ASTM-A-582), genitreerd

Huls


- RVS 1.4305 (ASTM-A-582)

Veer

- Roestvast staal

Kenmerken

Sterke veerbelasting: gemarkeerd met twee lijnen



Standaard veerkracht



Sterke veerkracht

Meer informatie

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag. Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.

- Dit product is vervaardigd in INCH-afmetingen.

Verwijzingen


Een omreken tabel kan gevonden worden onder de technische gegevens in aansluiting op deze informatiepagina's.

Schroefdraadborging: polyamide coating (nadere gegevens hierover vindt u in de technische bijlage)

Overige producten

- Verende drukstukken, met stift en binnenzeskant

Tekening



Bestelinformatie

| | Afmetingen | | | | SW | Slag s | Veerkracht ¹⁾ | | Temperatuur | | Gewicht [oz] | Artikelnr. |
|---|--------------------------|--------|--------------------------|-----|------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------|------------|
| | d ₁ [inch] | Draad | d ₂ [inch] | l | | | F ₁ ~ [lb] | F ₂ ~ [lb] | min. [°F] | max. [°F] | | |
| RVS, sterke veerkracht, zonder schroefdraadborging | | | | | | | | | | | | |
| #8-32 | 0,164 | 2A-UNC | 0,07 | 5/8 | 5/64 | 0,094 | 2,6 | 6,6 | -22 | 482 | 0,034 | 2B030.0166 |

¹⁾ gemiddelde statistische waarde

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."