

Verende drukstukken • met kogel en gleuf - INCH

2B050.0348



Productbeschrijving


Te gebruiken voor positioneren, lokaliseren, indexeren, vergrendelen en uitwerpen, maar ook voor andere vergelijkbare toepassingen.
Drukstukken zijn te gebruiken als vergrendelingspen en aan- en afdrukstift.

Materiaal


- Huls**
- RVS 1.4305 (ASTM-A-582)
- Kogel**
- RVS, gehard
- Veer**
- Roestvast staal

Kenmerken


Standaard veerbelasting: geen markering



Lichte veerkracht



Standaard veerkracht



Sterke veerkracht

Meer informatie

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.

- Dit product is vervaardigd in INCH-afmetingen.


Verwijzingen

Een omreken tabel kan gevonden worden onder de technische gegevens in aansluiting op deze informatiepagina's.
Schroefdraadborging: polyamide coating (nadere gegevens hierover vindt u in de technische bijlage)
Berekening van de vergrendelingsweerstand, zie bijlage - Technische Gegevens -

Overige producten

- Verende drukstukken, met kogel en gleuf
- Locators, with bore hole, for spring plungers
- Locators, smooth, for spring plungers

Tekening



Bestelinformatie

| Afmetingen | | | | Slag s | Veerkracht ¹⁾ | | Temperatuur | | Artikelnr. | | | |
|----------------|-------|----------------|--------|-----------|--------------------------|----------------|-------------|------|------------|-----|-------|------------|
| d ₁ | Draad | d ₂ | l | | F ₁ | F ₂ | min. | max. | | | | |
| [inch] | | [inch] | | [inch] | [lb] | | [°F] | [oz] | | | | |
| 3/8-16 | 3/8 | 0,375 | 2A-UNC | 3/16 | 5/8 | 0,048 | 5 | 10,3 | -22 | 194 | 0,191 | 2B050.0348 |

¹⁾ gemiddelde statistische waarde

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."