

SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak • Rubber composition; with cast iron housing and high-quality extra short wooden handle

3002.082



Productbeschrijving

Deze SIMPLEX-hamer heeft een extra korte steel. Het compacte ontwerp voorkomt dat het uiteinde van het handvat, bijvoorbeeld bij bestratingswerkzaamheden, de grond raakt. De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3002 is aan beide zijden voorzien van rubbercompositie inzetstukken.

Deze hamer met middelharde rubberen inzetstukken uit de serie 3202 is een absolute bestseller. Hij is zeer slijtvast, dempend en geurneutraal en gaat veel langer mee als een reguliere rubberen hamer.

Gietijzeren behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hogere breukvastheid zorgt.

De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde en extra korte houten steel is dubbel gelakt in het greepgedeelte en daardoor vuilafstotend.

Dankzij het slimme SIMPLEX – principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar ook grondstoffen besparend.

Productkenmerken:

- SIMPLEX–kunststofhamer met aan beide zijden rubberen-inzetstukken (zwart, middelhard, dempend, geurneutraal, slijtvast).
- Extra korte steel, geen beschadiging door uiteinde van het handvat.
- Behuizing van gietijzer met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hoge breukvastheid.
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; greep dubbel gelakt (vuilafstotend).
- Alle delen zijn uitwisselbaar en daarmee economischer en grondstoffen besparend.

Toepassingsgebied

Land- en tuinbouw, bestrating, trottoirbanden zetten, metselwerkzaamheden en trap stellen, schuttingbouw, steigerbouw, tentenbouw, prefab-woningbouw, timmerwerkplaats, onderhoud- en reparatiewerkzaamheden

Materiaal

Steel

- hout

Inzetten

- Rubbersamenstelling, zwart.
- Medium hard
- schokdemping
- Reukloos
- Weinig slijtage

Behuizing

- smeedbaar gietijzer

Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte [mm]	Handvat versie	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
									
80	175	325	325 x 175 x 80	extra kort	2770	4030618312857	AAA905c002	21-04-09-16	3002.082

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."