

SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak • Compositie rubber, met "Stand-Up" / TPE-soft; met gietijzere behuizing en hoogwaardige houten steel

3012.260



Productbeschrijving

De SIMPLEX-kunststofhamer uit de Serie 3012 beschikt over de geliefde inzetcombinatie TPE-soft / rubbersamenstelling. Het blauwe TPE-soft-inzetstuk (Serie 3201) is het zachtste inzetstuk in de SIMPLEX-Serie, sterk dempend en daarmee geschikt voor werken op gevoelige oppervlakken. Hij laat in vergelijking met reguliere rubberen hamers geen ongewenste zwarte sporen na. Het middelharde rubberen inzetstuk met een standvoet (3202.260) zorgt met zijn geniale vormgeving voor een veilig neerzetten van de hamer en minder bukken, wat het werken wezenlijk ergonomischer maakt. De erkende rubbersamenstelling is zeer slijtvast, dempend en geurneutraal en gaat veel langer mee dan reguliere rubberhamers. De gietijzere behuizing beschikt over een geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hoge breukvastheid zorgt. De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel is bij de greep dubbel gelakt en daarmee vuilafstotend. Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar. Dit is niet enkel economischer maar bespaart ook grondstoffen. Deze uitvoering is verkrijgbaar in diameters D60mm en D80mm. De uitvoering D60mm en D80mm is ook met extra korte steel verkrijgbaar (3012.262, 3012.282).

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer met de inzetcombinatie TPE-soft (blauw, zacht, slijtvast) / rubberen-inzetstuk met standvoet (3202.2) voor ergonomischer werken en minder bukken.
- Behuizing van gietijzer met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hoge breukvastheid.
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; Greep dubbel gelakt (vuilafstotend).
- Alle delen van de hamer zijn uitwisselbaar / te vervangen, daarmee is de hamer economischer en grondstoffen besparend.
- Verkrijgbaar in de maat D60mm en D80mm.
- De uitvoering D60mm en D80mm is ook met extra korte steel verkrijgbaar (3012.262, 3012.282).

Toepassingsgebied

Land- en tuinbouw, bestrating, tegelen / tegels leggen

Deze hamer met de speciale inzetstukken "Stand-Up" zijn verwerkt in de behuizing

Materiaal

Steel

- hout

Inzet 1

- TPE-soft, blauw
- vlekt niet
- Zacht

Inzet 2

- Rubbersamenstelling, zwart, met "Stand Up"
- Medium hard
- schokdemping
- Reukloos
- Weinig slijtage

Behuizing

- smeedbaar gietijzer

Meer informatie

Overige producten

- SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak, TPE-soft / rubber compositie; met gietijzere behuizing en een houten steel van hoge kwaliteit

Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	ArtikelNr.
60	150	405	405 x 150 x 60	1500	4030618311089	AAA905c002	21-04-09-16	3012.260

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."