


Verende drukstukken • met stift en binnenzeskant - INCH

2B030.0352



Productbeschrijving

Te gebruiken voor positioneren, lokaliseren, indexeren, vergrendelen en uitwerpen, maar ook voor andere vergelijkbare toepassingen.
Drukstukken zijn te gebruiken als vergrendelingspen en aan- en afdrukstift.

Materiaal

Stift

- RVS 1.4305 (ASTM-A-582), genitreerd

Huls


- RVS 1.4305 (ASTM-A-582)

Veer

- Roestvast staal

Kenmerken

Standaard veerbelasting: geen markering



Standaard veerkracht



Sterke veerkracht

Meer informatie

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.

- Dit product is vervaardigd in INCH-afmetingen.

Verwijzingen


Een omrekeningtabel kan gevonden worden onder de technische gegevens in aansluiting op deze informatiepagina's.

Schroefdraadborging: polyamide coating (nadere gegevens hierover vindt u in de technische bijlage)

Overige producten

- Verende drukstukken, met stift en binnenzeskant

Tekening



Bestelinformatie

| Afmetingen | | | | SW | Slag s | Veerkracht ¹⁾ | | Temperatuur | | Artikelnr. | |
|----------------|-------|----------------|--------|--------|-----------|--------------------------|----------------|-------------|------|------------|------------|
| d ₁ | Draad | d ₂ | l | | | F ₁ | F ₂ | min. | max. | | |
| [inch] | | [inch] | [inch] | [inch] | [inch] | [lb] | [°F] | [oz] | | | |
| 5/8-11 | 5/8 | 0,625 | 2A-UNC | 0,31 | 1 1/2 | 3,5 | 10,6 | -22 | 194 | 1,249 | 2B030.0352 |

¹⁾ gemiddelde statistische waarde

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."