

## SIMPLEX Promotie Box • SIMPLEX hamer met zacht oppervlak, rubber compositie / plastic en magnetisch houder

### 3026s008



#### Productbeschrijving

Deze promotie box bevat de Halder Classic, de SIMPLEX hamer met zacht oppervlak art. 3026.060 en als extra de nieuwe magneethouder.

De SIMPLEX hamer met zacht oppervlak D60mm (art. 3026.060) met de inzetcombinatie van rubbercompositie / kunststof is de allrounder van Halder. Ultra slijtvast, stootdempend en reukloos biedt het middelharde rubber inzetstuk een veel langere levensduur dan een conventionele rubber hamer. De rode harde kunststof inzetstuk maakt een krachtige slag mogelijk en is olie- en vetbestendig. De behuizing is gemaakt van gietijzer en heeft een geïntegreerde beschermhuls voor de handgreep die zorgt voor een hoge breukbestendigheid. De hoogwaardige houten greep is trillingsdempend en ergonomisch gevormd. De greep is voorzien van een dubbele laklaag en daardoor vuilafstotend. Volgens het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten vervangbaar en achteraf monteerbaar. Dit betekent een besparing van geld en middelen.

De magneethouder van Halder wordt gebruikt als multifunctionele en veelzijdige houder voor luchtpistolen, kabels, slangen, kleding, afzetlint en nog veel meer. De houder maakt het een makkie om de items te bevestigen / op te hangen zonder de noodzaak om de houder vast te schroeven. De stevige houder is gemaakt van kunststof en heeft een enorme houdkracht dankzij de 6 neodymium magneten in de potmagneet (D65mm). Het met rubber beklede contactoppervlak is bestand tegen olie en voorkomt krassen op het vasthoudoppervlak. De speciale vorm met dubbele zones zorgt voor tweërlei gebruik (bijv. voor een persluchtpistool en een slang) en voorkomt dat de bevestigde/opgehangen voorwerpen onbedoeld wegglijden/afglijden. Zo blijft de werkplek veilig en is er geen struikelgevaar.

#### Toepassingsgebied

Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden

#### Bestelinformatie

Afmetingen Lengte x Breedte x Hoogte [mm]	📦 [g]	GTIN	Artikelnr.
150 x 85 x 490	1750	4030618311898	3026s008

## Toepassingsvoorbeeld



### Voldoet

#### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

#### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

#### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."